

## FLEXIMARK® Mandatory signs

Identificación de seguridad según ISO 7010 de poliéster laminado para una identificación duradera

### Info

Todos los símbolos conforme a ISO 7010



Gran resistencia química



Libre de halógenos



Resistencia a ácidos



Resistente a radiación UV

### Beneficios

Especialmente resistentes a la radiación UV, la humedad y los productos químicos (p. ej. limpiacristales, alcohol, aceite)

Resistente a los arañazos

Alta capacidad de adhesión

### Ámbito de uso

Construcción de cuadros eléctricos

Construcción de maquinaria

Robotics

Marcaje de seguridad en entornos industriales

Uso en zonas interiores y exteriores

### Características de producto

Etiquetas autoadhesivas

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación

Bajo demanda:

Otros tamaños y símbolos

Última actualización (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## FLEXIMARK® Mandatory signs

Colores disponibles:	Azul
Material:	Poliéster laminado (libre de halógenos)
Rango de temperaturas:	De -40 °C a +150 °C Procesamiento: mín. +10 °C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

**FLEXIMARK® Mandatory signs**

Referencia	Denominación	Descripción	Dimensiones en mm	Marcador / unid. de embalaje	Unid. de embalaje
83880112	FLEXIMARK® M003 adh 25	Utilizar protectores auditivos	25	10	1
83880113	FLEXIMARK® M003 adh 50	Utilizar protectores auditivos	50	10	1
83880114	FLEXIMARK® M003 adh 100	Utilizar protectores auditivos	100	10	1
83880115	FLEXIMARK® M004 adh 25	Utilizar protección para los ojos	25	10	1
83880116	FLEXIMARK® M004 adh 50	Utilizar protección para los ojos	50	10	1
83880117	FLEXIMARK® M004 adh 100	Utilizar protección para los ojos	100	10	1
83880127	FLEXIMARK® M008 adh 25	Utilizar calzado de seguridad	25	10	1
83880128	FLEXIMARK® M008 adh 50	Utilizar calzado de seguridad	50	10	1
83880130	FLEXIMARK® M009 adh 25	Utilizar guantes de seguridad	25	10	1
83880131	FLEXIMARK® M009 adh 50	Utilizar guantes de seguridad	50	10	1
83880132	FLEXIMARK® M009 adh 100	Utilizar guantes de seguridad	100	10	1

Última actualización (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16

## FLEXIMARK® Mandatory signs

