SILVYN® CNP

SILVYN® CNP es un tubo impermeable con conducto interior de PVC y cubierta de nailon, listado por UL/CSA



Gran resistencia química

Resistencia mecánica

Beneficios

Protección frente a la tensión mecánica.
protección contra líquidos
Flexible
Gran resistencia frente a aceites y ácidos

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria
construcción en robótica
Fabricación de máquinas expendedoras
Companías exportadoras

Composición de producto

Conducto interior de PVC
Nailon trenzado
cubierta exterior de poliamida

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico
Certificaciones:	UL 1660
Colores disponibles:	Naranja

Última actualización (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® CNP

Material:	Compuesto de PVC con tejido de nailon
Grado de protección::	IP 67
Rango de temperaturas:	desde -20 °C hasta +60 °C CSA: desde -18 °C hasta +75 °C Puntualmente hasta +80 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® CNP

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura dinámico/estático en mm	Compatible con SILVYN® CNP	Unid. de embalaje: m por rollo
SILVYN® CNP					
61712930	3/8"	12.6 x 19.4	70.0 / 100.0	1/2"	76
61722330	1/2"	16.1 x 23.4	90.0 / 125.0	1/2"	60
61722340	3/4"	21.0 x 29.5	115.0 / 160.0	3/4"	53
61712460	1"	26.5 x 36.3	170.0 / 200.0	1"	30
61712910	1 1/4"	31.5 x 46.0	200.0 / 240.0	1 1/4"	15
61722270	1 1/2"	40.4 x 52.4	230.0 / 290.0	1 1/2"	15
61722320	2"	52.4 x 66.6	260.0 / 350.0	2"	15

Última actualización (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16