SILVYN® FCL

SILVYN® FCL, soporte para tubos para SILVYN® FPAS



Libre de halógenos

Máxima protección frente a la vibración

Resistencia mecánica

Ahorro en tiempo de instalación

Robusto

Fiabilidad

Resistente a temperaturas

Beneficios

Montaje rápido
Desmontaje sencillo
Gran resistencia mecánica
Conductor retenido por una palanca
Sin partes que puedan perderse

Ámbito de uso

En combinación con tubos de protección:
SILVYN® FPAS
Sujeción de conductos en las paredes de maquinaria y para todo tipo de aplicaciones

Última actualización (31.12.2023)
©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCL

Características de producto
Desmontable con un destornillador
Fijación de tubos, una sóla pieza (sin diferentes partes a montar)

Composición de producto
Portaconductor de una pieza con agujeros de fijación

Aviso
Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001171 Descripción de clase ETIM 5.0: soporte para tubo protector
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001171 ETIM 6.0 Class-Description: soporte para tubos flexibles de protección
Certificaciones:	IEC EN 61386-23
Colores disponibles:	Gris (RAL 7031) Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material:	PA66 Libre de halógenos
Rango de temperaturas:	desde -50 °C hasta +135 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (31.12.2023)
©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCL

Referencia	Tamaño nominal	Orificio Ø mm	Compatible con SILVYN® FPAS	Unidad / unid. embalaje
SILVYN® FCL negro				
55506905	10	5	10	10
55506915	13	5	13	10
55506925	16	5	16	10
55506985	18	6	18	10
55507405	20	6	20	10
55506935	21	6	21	10
55507415	25	6	25	10
55506945	28	6	28	10
55506954	32	6	32	10
55506955	34	6	34	10
55506965	42	6	42	10
55506975	54	6	54	10
SILVYN® FCL gris				
55506900	10	5	10	10
55506910	13	5	13	10
55506920	16	5	16	10
55506980	18	6	18	10
55507400	20	6	20	10
55506930	21	6	21	10
55507410	25	6	25	10
55506940	28	6	28	10
55506949	32	6	32	10
55506950	34	6	34	10
55506960	42	6	42	10
55506970	54	6	54	10

Última actualización (31.12.2023)
©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16