







SILVYN® FPAS

SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios



-  Gran resistencia química
-  No propagador de la llama
-  Libre de halógenos
-  Resistente a temperaturas
-  Impermeable
-  Variedad de certificados de aprobación

Beneficios

Dimensionalmente estable
Flexible
No propagador de la llama y autoextinguible, conforme a UL94 V2
Alta resistencia al aplastamiento
Resistente a impactos

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria
Ingeniería de planta
Usos de ferrocarril / construcción de vehículos
Apto para movimientos continuos
Para uso en interiores y exteriores

SILVYN® FPAS

Características de producto

Libre de halógenos y cadmio

Resistente a la abrasión

Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos

Por lo general, bajo riesgo de incendio

Normas de referencia / Aprobaciones

UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

Tubo corrugado de perfil fino fabricado en poliamida 6

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001175

Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001175

ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico

Certificaciones:

IEC EN 61386-23

Bajo demanda:

Disponible en PA 12

Colores disponibles:

Gris (RAL 7031)

Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV

Material:

PA 6

Libre de halógenos

Comportamiento ante al fuego conforme a UL94 V-2

Rango de temperaturas:

Instalación fija: desde -40 °C hasta +120 °C

Uso flexible: desde -20 °C hasta +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® FPAS

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Unid. de embalaje: m por rollo
SILVYN® FPAS negro				
61754005	10	6.3 x 10	15	50
61754015	13	9.8 x 13	25	50
61754025	16	11.8 x 15.8	35	50
61754275	18	14.2 x 18.5	40	50
61737162	20	14.8 x 20	45	50
61754035	21	16.7 x 21.2	45	50
61737164	25	19.1 x 25	50	50
61754045	28	22.8 x 28.5	50	50
61754055	34	28.1 x 34.5	60	25
61754065	42	35.5 x 42.5	70	25
61754075	54	47.2 x 54.5	80	25
61754305	67	56.3 x 67.2	130	10
SILVYN® FPAS gris				
61754000	10	6.3 x 10	15	50
61754010	13	9.8 x 13	25	50
61754020	16	11.8 x 15.8	35	50
61754270	18	14.2 x 18.5	40	50
61737253	20	14.8 x 20	45	50
61754030	21	16.7 x 21.2	45	50
61737163	25	19.1 x 25	50	50
61754040	28	22.8 x 28.5	50	50
61754050	34	28.1 x 34.5	60	25
61754060	42	35.5 x 42.5	70	25
61754070	54	47.2 x 54.5	80	25
61754300	67	56.3 x 67.2	130	10

Última actualización (20.11.2019)

©2019 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16