

Latiguillos ETHERLINE® LAN Cat. 6A

Latiguillo con conectores RJ45, apantallado (S/FTP), con certificación UL

Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Libre de halógenos



Ahorro en tiempo de instalación



Ahorro de espacio

Beneficios

Solución de conexión flexible Plug & Play

Ámbito de uso

Cableado de armarios de distribución y control

Normas de referencia / Aprobaciones

No propagador de la llama, conforme a IEC 60332-1-2

RJ45 conforme a IEC 60603-7-51

UL approvals see data sheet

Composición de producto

Conductor trenzado, 4x2x AWG26/7

S/FTP: trenza de hilos de cobre como apantallamiento general y apantallamiento de pares con lámina de aluminio

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Latiguillos ETHERLINE® LAN Cat. 6A

Cubierta exterior LSZH
Diámetro exterior: 6.2 mm

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002599

Descripción de clase ETIM 5.0: latiguillo industrial de cobre (par trenzado)

Grado de protección::

IP20

Rango de temperaturas:

Instalación: de 0 °C a +50 °C

Funcionamiento: desde -20 °C hasta +60 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Latiguillos ETHERLINE® LAN Cat. 6A

Referencia	Denominación	Diámetro exterior mm	Longitud en m	Color
24441316	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK	6.2	0,25	negro
24441331	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BU	6.2	0,25	azul
24441346	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GN	6.2	0,25	verde
24441361	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 GY	6.2	0,25	gris
24441376	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 OR	6.2	0,25	naranja
24441391	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 RD	6.2	0,25	rojo
24441406	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 WH	6.2	0,25	blanco
24441421	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 YE	6.2	0,25	amarillo
24441317	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BK	6.2	0,5	negro
24441332	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 BU	6.2	0,5	azul
24441347	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GN	6.2	0,5	verde
24441362	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 GY	6.2	0,5	gris
24441377	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 OR	6.2	0,5	naranja
24441392	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 RD	6.2	0,5	rojo
24441407	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 WH	6.2	0,5	blanco
24441422	ETHERLINE LAN Cat.6A 0,5 YE	6.2	0,5	amarillo
24441318	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BK	6.2	1	negro
24441333	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 BU	6.2	1	azul
24441348	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GN	6.2	1	verde
24441363	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 GY	6.2	1	gris
24441378	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 OR	6.2	1	naranja
24441393	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 RD	6.2	1	rojo
24441408	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 WH	6.2	1	blanco
24441423	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,0 YE	6.2	1	amarillo
24441319	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BK	6.2	1,5	negro
24441334	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 BU	6.2	1,5	azul
24441349	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GN	6.2	1,5	verde
24441364	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 GY	6.2	1,5	gris
24441379	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 OR	6.2	1,5	naranja
24441394	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 RD	6.2	1,5	rojo
24441409	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 WH	6.2	1,5	blanco
24441424	ETHERLINE LAN Cat.6A 1,5 YE	6.2	1,5	amarillo
24441320	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BK	6.2	2	negro
24441335	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 BU	6.2	2	azul
24441350	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GN	6.2	2	verde

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03_16

Latiguillos ETHERLINE® LAN Cat. 6A

Referencia	Denominación	Diámetro exterior mm	Longitud en m	Color
24441365	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 GY	6.2	2	gris
24441380	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 OR	6.2	2	naranja
24441395	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 RD	6.2	2	rojo
24441410	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 WH	6.2	2	blanco
24441425	ETHERLINE LAN Cat.6A 2,0 YE	6.2	2	amarillo
24441321	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BK	6.2	3	negro
24441336	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 BU	6.2	3	azul
24441351	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GN	6.2	3	verde
24441366	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 GY	6.2	3	gris
24441381	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 OR	6.2	3	naranja
24441396	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 RD	6.2	3	rojo
24441411	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 WH	6.2	3	blanco
24441426	ETHERLINE LAN Cat.6A 3,0 YE	6.2	3	amarillo
24441322	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BK	6.2	5	negro
24441337	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 BU	6.2	5	azul
24441352	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 GN	6.2	5	verde
24441367	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 GY	6.2	5	gris
24441382	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 OR	6.2	5	naranja
24441397	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 RD	6.2	5	rojo
24441412	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 WH	6.2	5	blanco
24441427	ETHERLINE LAN Cat.6A 5,0 YE	6.2	5	amarillo
24441323	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BK	6.2	7,5	negro
24441338	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 BU	6.2	7,5	azul
24441353	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GN	6.2	7,5	verde
24441368	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 GY	6.2	7,5	gris
24441383	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 OR	6.2	7,5	naranja
24441398	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 RD	6.2	7,5	rojo
24441413	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 WH	6.2	7,5	blanco
24441428	ETHERLINE LAN Cat.6A 7,5 YE	6.2	7,5	amarillo
24441324	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BK	6.2	10	negro
24441339	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 BU	6.2	10	azul
24441354	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GN	6.2	10	verde
24441369	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 GY	6.2	10	gris
24441384	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 OR	6.2	10	naranja
24441399	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 RD	6.2	10	rojo

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

Latiguillos ETHERLINE® LAN Cat. 6A

Referencia	Denominación	Diámetro exterior mm	Longitud en m	Color
24441414	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 WH	6.2	10	blanco
24441429	ETHERLINE LAN Cat.6A 10,0 YE	6.2	10	amarillo
24441325	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BK	6.2	15	negro
24441340	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 BU	6.2	15	azul
24441355	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GN	6.2	15	verde
24441370	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 GY	6.2	15	gris
24441385	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 OR	6.2	15	naranja
24441400	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 RD	6.2	15	rojo
24441415	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 WH	6.2	15	blanco
24441430	ETHERLINE LAN Cat.6A 15,0 YE	6.2	15	amarillo
24441326	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BK	6.2	20	negro
24441341	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 BU	6.2	20	azul
24441356	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GN	6.2	20	verde
24441371	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 GY	6.2	20	gris
24441386	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 OR	6.2	20	naranja
24441401	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 RD	6.2	20	rojo
24441416	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 WH	6.2	20	blanco
24441431	ETHERLINE LAN Cat.6A 20,0 YE	6.2	20	amarillo
24441327	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BK	6.2	25	negro
24441342	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 BU	6.2	25	azul
24441357	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GN	6.2	25	verde
24441372	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 GY	6.2	25	gris
24441387	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 OR	6.2	25	naranja
24441402	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 RD	6.2	25	rojo
24441417	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 WH	6.2	25	blanco
24441432	ETHERLINE LAN Cat.6A 25,0 YE	6.2	25	amarillo
24441328	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BK	6.2	30	negro
24441343	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 BU	6.2	30	azul
24441358	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GN	6.2	30	verde
24441373	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 GY	6.2	30	gris
24441388	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 OR	6.2	30	naranja
24441403	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 RD	6.2	30	rojo
24441418	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 WH	6.2	30	blanco
24441433	ETHERLINE LAN Cat.6A 30,0 YE	6.2	30	amarillo
24441329	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 BK	6.2	40	negro

Latiuillos ETHERLINE® LAN Cat. 6A

Referencia	Denominación	Diámetro exterior mm	Longitud en m	Color
24441344	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 BU	6.2	40	azul
24441359	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 GN	6.2	40	verde
24441374	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 GY	6.2	40	gris
24441389	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 OR	6.2	40	naranja
24441404	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 RD	6.2	40	rojo
24441419	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 WH	6.2	40	blanco
24441434	ETHERLINE LAN Cat.6A 40,0 YE	6.2	40	amarillo
24441330	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 BK	6.2	50	negro
24441345	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 BU	6.2	50	azul
24441360	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 GN	6.2	50	verde
24441375	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 GY	6.2	50	gris
24441390	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 OR	6.2	50	naranja
24441405	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 RD	6.2	50	rojo
24441420	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 WH	6.2	50	blanco
24441435	ETHERLINE LAN Cat.6A 50,0 YE	6.2	50	amarillo

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16