


SILVYN® SP-PU

SILVYN® SP-PU, tubo negro de PUR



SILVYN® SSV/SSV-M + SCH
IP 54



SILVYN® SSVZ/SSVZ-M + SCH
IP 54



SILVYN® USK/USK-M
IP 54



SILVYN® SCH



Gran resistencia química



Resistencia mecánica



Resistente a radiación UV



Impermeable

Beneficios

Protección frente a la tensión mecánica.

Protección contra abrasión

Protección frente a agentes químicos.

Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas

Ámbito de uso

Protección para cables

Agrupación y guiado de cables

Apto para exteriores

En entornos agresivos

Características de producto

A prueba de desgarros

Resistente a aceites y petróleo

Libre de halógenos

Resistente a los microbios

Dimensionalmente estable

Última actualización (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SP-PU

Composición de producto

Espiral interior de PVC rígido.
Cubierta exterior de poliuretano (PUR)

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001177 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector poliamida
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001177 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de plástico
Certificaciones:	IEC EN 61386-23
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	PUR con espiral de PVC duro Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V0
Rango de temperaturas:	desde -20 °C hasta +90 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SILVYN® SP-PU

Referencia	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Compatible con SILVYN® SSV-M/SSVZ-M	Compatible con SILVYN® USK-M	Compatible con SILVYN® SSV/SSVZ	Compatible con SILVYN® USK	Compatible con SILVYN® SCH	Unid. de embalaje: m por rollo
SILVYN® SP-PU								
61793620	10.0 x 14.0	50	16 x 1,5/1	12 x 1,5	9/1	9	10 - 16 S	25
61793630	12.0 x 16.0	60	16 x 1,5/2	16 x 1,5	9/2	11	12 - 20 S	25
61793640	14.0 x 18.0	70	20 x 1,5/1	-	11/1	13,5	12 - 20 S	25
61793650	16.0 x 20.0	80	20 x 1,5/2	20 x 1,5	11/2	16	16 - 25 S	25
61793660	22.0 x 27.0	110	25 x 1,5	25 x 1,5	-	21	20 - 32 S	25
61793670	30.0 x 36.0	150	32 x 1,5	32 x 1,5	29/1	29	25 - 40 S	25
61793680	38.0 x 44.0	200	40 x 1,5	40 x 1,5	36	36	32 - 50 S	25

Última actualización (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16