

## SILVYN® LCCH-2

SILVYN® LCCH-2 es un tubo metálico con perfil simple, ofrece buena flexibilidad y cubierta de PVC impermeable libre de halógenos

### Info

Libre de halógenos



Libre de halógenos



Resistencia mecánica



Robusto



Resistente a temperaturas



Resistente a radiación UV



Impermeable

### Beneficios

De combustión lenta y autoextinguible, según UL94 V0  
protección contra líquidos

Alta resistencia al aplastamiento

Apto para uso a la intemperie y enterrado directo

Capaz de soportar grandes fuerzas mecánicas

### Ámbito de uso

Instalaciones públicas

Construcción de maquinaria

Última actualización (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® LCCH-2

En situaciones en que haya líquidos alrededor  
Aplicaciones con tensión mecánica  
Apto para exteriores

### Características de producto

Libre de halógenos  
Baja densidad de humos  
Baja toxicidad

### Composición de producto

Tubo metálico de protección con perfil entrelazado  
cubierta exterior de poliamida

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
Normas de referencia / Aprobaciones:	IEC EN 61386-23
Colores disponibles:	Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material:	Conducto interior: acero galvanizado Recubrimiento exterior: poliamida, libre de halógenos Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V0
Rango de temperaturas:	de -25 °C a +90 °C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**SILVYN® LCCH-2**

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Unid. de embalaje: m por rollo
SILVYN® LCCH-2				
61804793	12	10.2 x 14	40	25
61804794	16	13 x 17	45	25
61804795	20	16.9 x 21.5	50	25
61804796	25	21.1 x 26	60	25
61804797	32	28.1 x 34	90	25
61804798	40	37.6 x 44.5	120	10
61804799	50	48.4 x 55	130	10
61804788	63	57,5 x 64,5	160	10
61804789	75	70 x 79	190	10

Última actualización (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16