

SILVYN® HTDL

SILVYN® HTDL es un tubo impermeable con homologación UL/ CSA con perfil entrelazado y cubierta de PVC



Resistencia mecánica



Robusto



Resistente a temperaturas



Impermeable



Variedad de certificados de aprobación

Beneficios

protección contra líquidos

Resistente a la tracción

Robusto

Alta resistencia al aplastamiento

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria

Ingeniería de planta

Construcción de transformadores

Uso en aplicaciones ferroviarias

Compañías exportadoras

Composición de producto

Tubo metálico en espiral

cubierta exterior de poliamida

Última actualización (09.05.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® HTDL

Aviso

Tamaños nominales de 3/8" hasta 1 1/4" inclusive con conductor de cobre continuo para puesta a tierra. Inserto de núcleo de metal pesado de fleje galvanizado con recubrimiento protector de poliamida especial resistente al calor y a la luz del sol. Se puede usar según NEC 501-4B

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal
Norm references / Approvals:	UL 360 NEC 501-4B
Colores disponibles:	Negro
Material:	Metal con cubierta de un compuesto de PVC
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +105 °C Puntualmente +120 °C

Nota

* Producto comercial, no producto Lapp

Los tamaños de 1,5 y 2 pulgadas no incluyen conductores de cobre

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SILVYN® HTDL

Referencia	Tamaño nominal	DI x DE mm	Radio de curvatura en mm	Unid. de embalaje: m por rollo
SILVYN® HTDL				
61814190	3/8"	12.6 x 17.8	85	60
61814200	1/2"	16.1 x 21.1	110	60
61814210	3/4"	21.1 x 26.4	140	45
61814220	1"	26.8 x 33.1	170	30
61814230	1 1/4"	35.4 x 41.8	215	15
61814240	1 1/2"	40.3 x 47.8	250	15
61814250	2"	51.6 x 59.9	300	15

Última actualización (09.05.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16