

UNITRONIC® SENSOR M12-M8

Cable S/A M12 macho en M8 hembra

¡Qué práctico! El cable de transmisión de datos y señales de PVC de uso universal dispone de conectores montados en ambos lados. Pero eso no es todo: la conexión con el conector correspondiente se realiza ahora en el lado M8 aún más rápidamente y sin herramientas gracias a la función de encaje a presión. En otras palabras, empujar en lugar de atornillar.



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta

Beneficios

El latiguillo confeccionado en ambos lados ahorra tiempo en la instalación y reduce o elimina el potencial de errores en la confección in situ.

El conector M8 Snap-In permite una conexión rápida y sin herramientas (no es necesario atornillar, basta con presionar). El Snap-in (a presión) resulta útil especialmente en trabajos de mantenimiento y limpieza.

Fácil integración en el diseño de máquina gracias a las dimensiones compactas.

Ámbito de uso

Uso universal en interconexión de máquinas para aplicaciones para la transmisión de datos y señales.

Puede utilizarse en entornos secos y húmedos.

La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.

Adecuado para esfuerzo mecánico medio.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class-Description: cables para sensor/actuador preconfeccionados
Grado de protección::	IP 65 / IP 67
Temperatura ambiente (en uso):	macho/hembra de -25 °C a +80 °C
Codificación:	A-standard
Corriente nominal en A:	3 A

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12-M8

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Las certificaciones UL pueden consultarse en la hoja de datos



UNITRONIC® SENSOR M12-M8

Referencia
44429471
44429472
44429473

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03_16