

## SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, contratueras libres de halógenos, altamente retardantes de la llama, autoextinguibles, sin goteo, para edificios de pública concurrencia



Libre de halógenos



Ahorro en tiempo de instalación



Resistente a temperaturas



Variedad de certificados de aprobación

### Beneficios

Libre de halógenos

De combustión lenta, conforme a UL 94 V0

Autoextinguible, no gotea

### Ámbito de uso

Aeropuertos

Construcción de túneles

Metros

Edificios públicos y locales de pública concurrencia.

### Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423

Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

### Aviso

Ha sido diseñado para que se utilice con SKINTOP® ST-HF-M

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® GMP-HF-M

### Datos técnicos

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC000940<br>Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas |
| Clasificación ETIM 6:  | ETIM 6.0 Class-ID: EC000940<br>ETIM 6.0 Class-Description: contratuerca para prensaestopas    |
| Colores disponibles:   | RAL 7035 gris claro<br>Black (RAL 9005), UV-resistant                                         |
| Material:              | poliamida sin halógenos conforme a UL94V0                                                     |
| Rango de temperaturas: | Estática: de -40 °C a +100 °C<br>Dinámica: de -20 °C a +100 °C                                |

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



SKINTOP® GMP-HF-M

| Referencia                   | Denominación de pieza/tamaño | SW tamaño de llave mm | Unid. de embalaje |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| SKINTOP® GMP-HF-M gris claro |                              |                       |                   |
| 53119200                     | M 12 x 1,5                   | 17                    | 100               |
| 53119210                     | M 16 x 1,5                   | 22                    | 100               |
| 53119220                     | M 20 x 1,5                   | 27                    | 100               |
| 53119230                     | M 25 x 1,5                   | 34                    | 100               |
| 53119240                     | M 32 x 1,5                   | 41                    | 100               |
| 53119250                     | M 40 x 1,5                   | 50                    | 25                |
| 53119260                     | M 50 x 1,5                   | 60                    | 25                |
| 53119270                     | M 63 x 1,5                   | 75                    | 25                |
| 53119215                     | M 16 x 1,5                   | 22                    | 100               |
| 53119225                     | M 20 x 1,5                   | 27                    | 100               |
| 53119235                     | M 25 x 1,5                   | 34                    | 100               |
| 53119245                     | M 32 x 1,5                   | 41                    | 100               |
| 53119255                     | M 40 x 1,5                   | 50                    | 25                |
| 53119265                     | M 50 x 1,5                   | 60                    | 25                |
| 53119275                     | M 63 x 1,5                   | 75                    | 25                |