

EPIC® DATA M12D

Conector Industrial Ethernet, M12 con codificación D, para los cables de categoría 5 de 4 polos hasta 100 Mbit/s, con Ethernet o un código de colores Profinet

Info

Cat. 5 conforme a ISO/IEC 11801

Instalación sin herramientas



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Ahorro en tiempo de instalación



Protección frente a señales de interferencia

Características de producto

Conector enchufable Industrial Ethernet instalable en campo

Adecuado para aplicaciones industriales

Resistencia mecánica y a vibraciones

Instalación sin necesidad de herramientas, diseño pequeño y compacto

Normas de referencia / Aprobaciones

Cat. 5 conforme a ISO/IEC 11801

M12 con codificación D conforme a IEC61076-2-101

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001121

Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001121

ETIM 6.0 Class-Description: conector modular

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® DATA M12D

Grado de protección::	IP 67
Temperatura ambiente (en uso):	-25°C a +85°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® DATA M12D

Referencia	Denominación	Diámetro exterior en mm mín.	Diámetro exterior máx. (mm)	AWG sólido	AWG 7-hilos
Macho M12 con codificación D, recto, código de color según PROFINET					
21700647	ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC	6,2	9,7	26-22	26-22
Macho M12 con codificación D, recto, código de color según TIA 568					
21700648	ED-IE-AX-M12D-5-67	5	6,1	26-22	26-22
Hembra M12 con codificación D, recta, código de color TIA 568					
22261016	AB-C4-M12FSD-SH	4	8	26-22	26-22