

SKINTOP® GMP-GL-M

SKINTOP® GMP-GL-M, contratueras reforzadas con fibra de vidrio, para una máxima estabilidad mecánica, para fijación en agujeros no roscados



Gran resistencia química



Ahorro en tiempo de instalación



Resistente a aceites



Resistente a temperaturas



Resistente a radiación UV



Variedad de certificados de aprobación

Beneficios

Fibra de vidrio reforzada para una mayor estabilidad mecánica

La superficie de apoyo para la llave de apriete evita arañazos en la superficie

Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903

Composición de producto

Tuerca métrica según DIN EN 60423

Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

Última actualización (28.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-GL-M

Cuenta con aprobación UL, únicamente cuando se utiliza con los prensaestopas de poliamida SKINTOP® con aprobación UL

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000940 ETIM 6.0 Class-Description: contratuerca para prensaestopas
Bajo demanda:	Disponible sin anillo (sin superficie para herramienta de montaje)
Colores disponibles:	RAL 7001 gris plateado RAL 7035 gris claro RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV
Material:	Poliamida, fibra de vidrio reforzada
Rango de temperaturas:	Estática: de -40 °C a +100 °C Dinámica: de -20 °C a +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINTOP® GMP-GL-M

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	SW tamaño de llave mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® GMP-GL-M gris plateado			
53119000	M 12 x 1,5	17	100
53119010	M 16 x 1,5	22	100
53119020	M 20 x 1,5	27	100
53119030	M 25 x 1,5	34	100
53119040	M 32 x 1,5	41	100
53119050	M 40 x 1,5	50	25
53119060	M 50 x 1,5	60	25
53119070	M 63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M negro			
53119100	M 12 x 1,5	17	100
53119110	M 16 x 1,5	22	100
53119120	M 20 x 1,5	27	100
53119130	M 25 x 1,5	34	100
53119140	M 32 x 1,5	41	100
53119150	M 40 x 1,5	50	25
53119160	M 50 x 1,5	60	25
53119170	M 63 x 1,5	75	25
SKINTOP® GMP-GL-M gris claro			
53119003	M 12 x 1,5	17	100
53119013	M 16 x 1,5	22	100
53119023	M 20 x 1,5	27	100
53119033	M 25 x 1,5	34	100
53119043	M 32 x 1,5	41	100
53119053	M 40 x 1,5	50	25
53119063	M 50 x 1,5	60	25
53119073	M 63 x 1,5	75	25