


Portacaracteres KMK

Los portacaracteres KMK son bridas con una área de marcaje, ideal para identificación de agrupaciones de cables y conductos



Libre de halógenos

Beneficios

Se introducen las etiquetas impresas en el portaetiquetas y se tapan con una funda resistente al polvo

Ámbito de uso

Válido para la señalización y agrupación de varios conductores y cables en interiores
Para haces de cables con diámetro de 10 a 31mm

Características de producto

Rotulación: manual, impresora láser y de inyección

Normas de referencia / Aprobaciones

Smudge-proof: DIN 30646:1993-11,
DIN VDE 0611-1:1977-11

Ámbito de entrega

Etiquetas: 10 hojas con 150 (61742922) o 50 etiquetas (61742926)
Por favor, haga el pedido de las etiquetas por separado

Estructura del producto

Anchura de cinta KMK1: 5 mm
Área de agrupado KMK1: 10-25 mm
Anchura de brida KMK3: 10 mm
Área de agrupado de KMK3: 16-31 mm
Bucles de sujeción de KMK2/KMK4: 5 mm

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Portacaracteres KMK

Colores disponibles:	Transparente
Material:	Portaetiqueta: Polietileno, libre de halógenos Etiquetas: cartón perforado, DIN A4 perforado, libre de halógenos y de silicona
Rango de temperaturas:	de -40 °C a +80 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.

Portacaracteres KMK

Referencia	Denominación	Anchura x altura (mm)	Equipo por pieza	Contenido (unidad)
61742820	Portaetiquetas KMK 1	29 x 8	con hebilla	100
61742822	Portaetiquetas KMK 2	29 x 8	sin hebilla	100
61742824	Portaetiquetas KMK 3	40 x 17	con hebilla	50
61742826	Portaetiquetas KMK 4	40 x 17	sin hebilla	50
61742922	Etiquetas ES/LP-BW-GB	29 x 8	-	10
61742926	Etiquetas ES/KMK 3 GB	40 x 17	-	10

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16