

## SKINTOP® ST

SKINTOP® ST, prensaestopas de poliamida, resistencia a aceites incrementada con rango de sujeción variable, protección permanente frente a la vibración y descarga de tracción



Gran resistencia química



Alcance de sujeción amplio



Resistencia mecánica



Protección frente a descarga de tracción



Resistente a temperaturas



Variedad de certificados de aprobación

### Beneficios

Resistencia a aceites mejorada para una máxima fiabilidad

Protección permanente a la vibración

descarga de tracción óptima

Alcances de sujeción amplios y variables

Varios accesorios (ej. múltiples insertos de sellado)

### Ámbito de uso

En situaciones en que los cables deben ser introducidos en las carcasas con el mínimo espacio posible

Construcción de maquinaria y aparatos

Fotovoltaica

Tecnología de automatización

## SKINTOP® ST

### Normas de referencia / Aprobaciones

UL File Nr. E79903

### Composición de producto

Rosca de conexión PG según DIN 40430

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Aviso:

Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21

Colores disponibles:

RAL 7001 gris plateado

RAL 7035 gris claro

RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

Material:

Cuerpo: poliamida

Sellado CR

Ensayos:

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Grado de protección::

IP 68 - 5 bar

NEMA Type 1, 12

Rango de temperaturas:

Dinámica: de -20 °C a +100 °C

Estática: de -40°C a +100°C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

# SKINTOP® ST

| Referencia                    | Denominación de pieza/tamaño | Ø F mm    | SW tamaño de llave mm | Longitud media C mm | Thread length D mm | Unidad / unid. embalaje |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| SKINTOP® ST NPT gris plateado |                              |           |                       |                     |                    |                         |
| 53015000                      | PG 7                         | 2,5 - 6,5 | 15                    | 32.0                | 7,8                | 100                     |
| 53015010                      | PG 9                         | 3,5 - 8   | 19                    | 36.0                | 8                  | 100                     |
| 53015020                      | PG 11                        | 4 - 10    | 22                    | 38.0                | 8                  | 100                     |
| 53015030                      | PG 13,5                      | 6 - 12    | 24                    | 41.0                | 9                  | 100                     |
| 53015040                      | PG 16                        | 9 - 14    | 27                    | 44.0                | 10                 | 50                      |
| 53015050                      | PG 21                        | 13 - 18   | 33                    | 49.0                | 11                 | 50                      |
| 53015060                      | PG 29                        | 14 - 25   | 42                    | 56.0                | 10,7               | 25                      |
| 53015070                      | PG 36                        | 24 - 32   | 53                    | 66.0                | 13,3               | 10                      |
| 53015080                      | PG 42                        | 35 - 38   | 60                    | 68.0                | 13,4               | 5                       |
| 53015090                      | PG 48                        | 39 - 44   | 65                    | 69.0                | 14,3               | 5                       |
| SKINTOP® ST negro             |                              |           |                       |                     |                    |                         |
| 53015200                      | PG 7                         | 2,5 - 6,5 | 15                    | 32.0                | 7,8                | 100                     |
| 53015210                      | PG 9                         | 3,5 - 8   | 19                    | 36.0                | 8                  | 100                     |
| 53015220                      | PG 11                        | 4 - 10    | 22                    | 38.0                | 8                  | 100                     |
| 53015230                      | PG 13,5                      | 6 - 12    | 24                    | 41.0                | 9                  | 100                     |
| 53015240                      | PG 16                        | 9 - 14    | 27                    | 44.0                | 10                 | 50                      |
| 53015250                      | PG 21                        | 13 - 18   | 33                    | 49.0                | 11                 | 50                      |
| 53015260                      | PG 29                        | 14 - 25   | 42                    | 56.0                | 10,7               | 25                      |
| 53015270                      | PG 36                        | 24 - 32   | 53                    | 66.0                | 13,3               | 10                      |
| 53015280                      | PG 42                        | 35 - 38   | 60                    | 68.0                | 13,4               | 5                       |
| 53015290                      | PG 48                        | 39 - 44   | 65                    | 69.0                | 14,3               | 5                       |
| SKINTOP® ST gris claro        |                              |           |                       |                     |                    |                         |
| 53018000                      | PG 7                         | 2,5 - 6,5 | 15                    | 32.0                | 7,8                | 100                     |
| 53018010                      | PG 9                         | 3,5 - 8   | 19                    | 36.0                | 8                  | 100                     |
| 53018020                      | PG 11                        | 4 - 10    | 22                    | 38.0                | 8                  | 100                     |
| 53018030                      | PG 13,5                      | 6 - 12    | 24                    | 41.0                | 9                  | 100                     |
| 53018040                      | PG 16                        | 9 - 14    | 27                    | 44.0                | 10                 | 50                      |
| 53018050                      | PG 21                        | 13 - 18   | 33                    | 49.0                | 11                 | 50                      |
| 53018060                      | PG 29                        | 14 - 25   | 42                    | 56.0                | 10,7               | 25                      |
| 53018070                      | PG 36                        | 24 - 32   | 53                    | 66.0                | 13,3               | 10                      |
| 53018080                      | PG 42                        | 35 - 38   | 60                    | 68.0                | 13,4               | 5                       |
| 53018090                      | PG 48                        | 39 - 44   | 65                    | 69.0                | 14,3               | 5                       |

## SKINTOP® ST

