

Alicates de prensado T 2288

T 228: alicates de crimpado para terminales y conectores de carriles, 10-25 mm², perfil de crimpado: hexagonal, probado conforme a SEN 245010



Beneficios

El cierre de seguridad garantiza el mejor engarzado
Cómodo para instaladores eléctricos itinerantes
Tamaño pequeño

Ámbito de uso

Para el prensado de conexiones de cobre de entre 10 - 25 mm²
Para el prensado de extremos de cables tubulares (KRT) y de conectores de tope

Normas de referencia / Aprobaciones

Ensayado según norma SS-EN61238-1

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

Descripción de clase ETIM 5.0: herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

Aviso:

Perfil de crimpado: Hexagonal

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Alicates de prensado T 2288

Referencia	Denominación	Sección mm ²	Perfil de crimpado	Peso kg	Longitud (mm)	Unidad / unid. embalaje
61790961	T 2288	10 - 25	hexágono	0,6	300	1