

Brida de sujeción Flex Tie

Brida reutilizable, formada por una cinta de ganchos diminutos y otra cinta de bucles, usable para agrupar con cuidado cables sensibles

Info

Brida reutilizable, formada por una cinta de ganchos diminutos y otra cinta de bucles, para uso flexible



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Ahorro en tiempo de instalación

Beneficios

Para agrupar de modo sencillo y rápido

Protege los cables: previene los daños en la cubierta exterior del cable

Puede volver a utilizarse

No corrosivo, ya que los cierres son tejidos orgánicos

Sin cantos afilados, se reduce el riesgo de lesiones

Ámbito de uso

Agrupación de cables y tubos flexibles

Resistente a vibraciones (p. ej., robótica)

Modificaciones frecuentes o acceso constante necesario (p. ej., tecnología audiovisual de eventos, laboratorios)

Agrupación de cables sensibles a la presión (p. ej., conductores de fibra óptica, cables de datos)

Normas de referencia / Aprobaciones

Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V2, ver tabla

Diseño

Brida: con cabeza ranurada

Roll: rollo 25 m para cortar individualmente a la medida deseada

Correa: con un gancho y lazo, con hebilla

Brida de sujeción Flex Tie

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

Descripción de clase ETIM 5.0: brida

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000046

ETIM 6.0 Class-Description: brida de sujeción

Colores disponibles:

Negro

Material:

Tie + Roll: PP y Velour PA

Strap: PA 6, PA 6.6., recubrimiento de PU

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Brida de sujeción Flex Tie

Referencia	Descripción de la pieza	Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 V2	Longitud (mm)	Ancho en mm	Unidad / unid. embalaje
61823711	Flex Tie 150x20	sí	150.0	20	100
61823712	Flex Tie 200x20	sí	200.0	20	100
61823713	Flex Tie 330x20	sí	330.0	20	100
61823717	Flex Tie Roll 10 (25m)	sí	-	10	1
61823718	Flex Tie Roll 20 (25m)	sí	-	20	1
61823719	Flex Tie Roll 30 (25m)	sí	-	30	1
61823714	Flex Strap 300x25	No	330.0	25	10
61823715	Flex Strap 360x25	No	360.0	25	10
61823716	Flex Strap 480x25	No	480.0	25	10