

Terminal faston plano con y sin retención

Conectores planos no aislados con cierre, macho y hembra, hechos de latón



Beneficios

Para la conexión eléctrica de componentes diferentes

Aviso

La selección de la herramienta adecuada depende de la sección del conductor y del tipo de conexión

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000516 Descripción de clase ETIM 5.0: conector redondo/receptáculo plano
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000516 ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo/plano
Material:	BM 638 M + B 638 F: latón pulido BM-C 638 M + B-C 638 F: latón estañado
Rango de temperaturas:	Type M: max. +90 °C Type F: max. +110 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Terminal faston plano con y sin retención

Referencia	Denominación	Sección mm ²	Certificación UL	Conexión plana	I	L	Inserto de crimpado apropiado	Unidad / unid. embalaje
Terminal conector plano con muesca de cierre (tipo M)								
63501020	BM 638 M	1 - 2.5	No	6,3 x 0,8	16	28	PEW 12.050	100
63501022	BM-C 638 M	4 - 6	No	6,3 x 0,8	16	28	PEW 12.751	100
Manguito aislado con saliente de retención (tipo F)								
63501010	B 638 F	1.5 - 2.5	No	6,3 x 0,8	7,5	19	PEW 12.465	100
63501012	B-C 638 F	4 - 6	No	6,3 x 0,8	7,5	19	PEW 12.751	100