

Sistema de carro portacables para rieles de perfil C

Lapp Group ofrece un sistema de transporte de cables tanto para cables planos como redondos.

Info

Herramienta de cálculo en nuestra página web (en centro de información: accesorios para cables)



Beneficios

Las sujeciones cuidadosas para cables evitan el doblado severo de los cables

Los rodamientos de bolas (ruedas) a prueba de polvo garantizan el recorrido de marcha suave en los rieles

Ámbito de uso

Grúa y maquinaria de transporte

Para elevadores e instalaciones de transporte

Construcción de maquinaria

Instalaciones de lavado

Not suitable for applications in explosive environments

Aviso

Round- and flat cables are not allowed to be combined side by side or below each other

No monte más de tres abrazaderas para cables redondos uno debajo de otros

Radio de curvatura en el soporte corresponde al valor de una instalación fija

Los carros portacables con adición "b" son adecuados para cables con radio de flexión grande (ver hoja de datos)

Entrega

Longitud de entrega riel de perfil C 6 m

Composición de producto

La instalación de un sistema depende de diversos criterios, por ejemplo: caída máxima del cable (peso del cable) y duración de trabajo.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002935

ETIM 5.0 Class-Description: Accesorio para sistema portacables

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002935

ETIM 6.0 Class-Description: Accesorio para sistema portacables

General:

Capacidad de carga máx.: Sistema C30: 20 kg Sistema C40: 32 kg

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Sistema de carro portacables para rieles de perfil C

Material:

Piezas de metal: acero galvanizado Pinzas: poliamida 6

Rango de temperaturas:

desde -40 °C hasta +120 °C

Nota

CIBES® es una marca registrada de la empresa Swedish Cable Trolleys AB

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Sistema de carro portacables para rieles de perfil C

Referencia	Denominación	Sistema	Tamaño máx. de cable plano mm	Diámetro máx. cable redondo	Unidad / unid. embalaje
Carro portacables para cables planos					
62200421	Carro portacables plano C30 15x54	C30	15.0 x 54.0	-	1
62200442	Carro portacables plano C30 30x54	C30	30.0 x 54.0	-	1
62200477	Carro portacables plano C30 22x54 b	C30	22.0 x 54.0	-	1
62200420	Carro de remolque plano C30 30x54	C30	30.0 x 54.0	-	1
62200482	Carro de remolque plano C30 22x54 b	C30	22.0 x 54.0	-	1
62200422	Borne terminal plano C30 30x54	C30	30.0 x 54.0	-	1
62200483	Borne terminal plano C30 22x54 b	C30	22.0 x 54.0	-	1
62200464	Carro portacables plano C40 22x52	C40	22.0 x 52.0	-	1
62200479	Carro portacables plano C40 22x72	C40	22.0 x 72.0	-	1
62200419	Carro portacables plano C40 22x97	C40	22.0 x 97.0	-	1
62200480	Carro portacables plano C40 22x132	C40	22.0 x 132.0	-	1
62200446	Carro portacables plano C40 35x72	C40	35.0 x 72.0	-	1
62200457	Carro portacables plano C40 35x97	C40	35.0 x 97.0	-	1
62204505	Carro portacables plano C40 35x132	C40	35.0 x 132.0	-	1
62200465	Carro de remolque plano C40 22x52	C40	22.0 x 52.0	-	1
62200488	Carro de remolque plano C40 22x72	C40	22.0 x 72.0	-	1
62200418	Carro de remolque plano C40 22x97	C40	22.0 x 97.0	-	1
62200489	Carro de remolque plano C40 22x132	C40	22.0 x 132.0	-	1
62200447	Carro de remolque plano C40 35x72	C40	35.0 x 72.0	-	1

Sistema de carro portacables para rieles de perfil C

Referencia	Denominación	Sistema	Tamaño máx. de cable plano mm	Diámetro máx. cable redondo	Unidad / unid. embalaje
62200458	Carro de remolque plano C40 35x97	C40	35.0 x 97.0	-	-
62200466	Carro de remolque plano C40 35x132	C40	35.0 x 132.0	-	1
62200484	Borne terminal plano C40 22x52	C40	22.0 x 52.0	-	1
62200485	Borne terminal plano C40 22x72	C40	22.0 x 72.0	-	1
62200417	Borne terminal plano C40 22x97	C40	22.0 x 97.0	-	1
62200486	Borne terminal plano C40 22x132	C40	22.0 x 132.0	-	1
62200448	Borne terminal plano C40 35x72	C40	35.0 x 72.0	-	1
62200459	Borne terminal plano C40 35x97	C40	35.0 x 97.0	-	1
62204504	Borne terminal plano C40 35x132	C40	35.0 x 132.0	-	1
Carro portacables para cables redondos					
62200434	Carro portacables redondo C30	C30	-	-	1
62200435	Carro de remolque redondo C30	C30	-	-	1
62200478	Carro portacables redondo C40	C40	-	-	1
62200481	Carro de remolque redondo C40	C40	-	-	1
62200437	Sujeción para cables redonda 10-16mm	-	-	10.0 - 16.0	1
62200438	Sujeción para cables redonda 17-25 mm	-	-	17.0 - 25.0	1
62200439	Sujeción para cables redonda 26-36 mm	-	-	26.0 - 36.0	1
62200436	Borne terminal redondo	C30, C40	-	-	1
Componentes de fijación					
62200440	Riel de perfil C 6 m C30	C30	-	-	1
62200424	Elemento de unión de riel C30	C30	-	-	1
62200427	Soporte para riel flex. C30	C30	-	-	1
62200429	Soporte para riel muro C30	C30	-	-	1

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

Sistema de carro portacables para rieles de perfil C

Referencia	Denominación	Sistema	Tamaño máx. de cable plano mm	Diámetro máx. cable redondo	Unidad / unid. embalaje
62200425	Tope C30	C30	-	-	1
62200432	Brazo de prolongación 800 mm C30	C30	-	-	1
62200444	Riel de perfil C 6 m C40	C40	-	-	1
62200445	Elemento de unión de riel C40	C40	-	-	1
62200456	Soporte para riel flex. C40	C40	-	-	1
62200461	Soporte para riel muro C40	C40	-	-	1
62200449	Tope C40	C40	-	-	1
62200467	Brazo de prolongación 800 mm C40	C40	-	-	1
62200460	Soporte mural	C30, C40	-	-	1
62200430	Brazo de arrastre 400 mm	C30, C40	-	-	1
62200431	Brazo de arrastre 630mm	C30, C40	-	-	1
62200433	Girder clips	C30, C40	-	-	1
62200428	Abrazadera de riel para montaje en techo	-	-	-	1