


LiFY

Cable flexible en frío, Clase 6, para dispositivos o medición

LiFY, cable de alimentación y control, cable unipolar especial de PVC, trenzado extrafino/cable de medición extremadamente flexible, protección contra baja tensión, máx. +70 °C

Info

Extremadamente flexible / hilos extrafinos



Beneficios

Aislamiento de PVC especialmente suave, flexible en frío

Ámbito de uso

Para uso en instalaciones móviles

Para mediciones en montajes en laboratorios de electricidad y centros de formación técnica

Norm references / Approvals

Basado en VDE 0812 y VDE 0250-1

Composición de producto

Conductor de cobre

Aislamiento de base de PVC

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor:

Conductor IEC extrafino de clase 6: 0,07 mm

Tensión nominal:

Cables LiFY de alta flexibilidad:
hasta 1,0 mm²: U₀/U: 300/500 V,

Última actualización (26.02.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

LiFY

Rango de temperaturas:

desde 1,5 mm²: U₀/U: 450/750 V

Uso flexible: de -15 °C a +70 °C

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.

Producto comercial, no producto Lapp

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Referencia	Sección transversal del conductor en mm ²	Diámetro exterior [mm]	Color del conductor	Índice de cobre kg/km	Unid. de embalaje
4560017S	0.75	2.5	verde/amarillo	7,2	100
4560013S	0.75	2.5	Negro	7,2	100
4560014S	0.75	2.5	Azul	7,2	100
4560016S	0.75	2.5	Rojo	7,2	100
4560027S	1	2.9	verde/amarillo	9,6	100
4560023S	1	2.9	Negro	9,6	100
4560024S	1	2.9	Azul	9,6	100
4560026S	1	2.9	Rojo	9,6	100
4560037S	1.5	3.7	verde/amarillo	14,4	100
4560033S	1.5	3.7	Negro	14,4	100
4560034S	1.5	3.7	Azul	14,4	100
4560036S	1.5	3.7	Rojo	14,4	100
4560057S	2.5	4.2	verde/amarillo	24	50
4560053S	2.5	4.2	Negro	24	50
4560054S	2.5	4.2	Azul	24	50
4560056S	2.5	4.2	Rojo	24	50
4560063	4	5.1	Negro	38,4	100
4560067	4	5.1	verde/amarillo	38,4	50
4560064	4	5.1	Azul	38,4	100
4560077	6	6	verde/amarillo	57,6	50
4560073	6	6	Negro	57,6	50
4560074	6	6	Azul	57,6	50
4560076	6	6	Rojo	57,6	50
4560087	10	6.6	verde/amarillo	96	50
4560083	10	6.6	Negro	96	50
4560086	10	6,6	Rojo	96	50