

Cable de cobre para puesta a tierra X00V3-D

Cable flexible en frío, para puesta a tierra o interconexión

X00V3-D, cable unipolar especial, cable de tierra para puesta a tierra y cortocircuito, flexible a temperaturas bajas -25°C, cubierta exterior de PVC transparente

Info

Puesta a tierra y cortocircuito anterior al mantenimiento de campo

Flexible a bajas temperaturas



resistente al frío

Ámbito de uso

Proporciona protección adicional durante las reparaciones

Para llevar a tierra instalaciones de alta tensión en compañías eléctricas o sistemas ferroviarios

Para llevar a tierra dispositivos y potenciales derivaciones en partes de maquinaria y sistemas EDP

Apto para su uso en ambientes con bajas temperaturas.

Normas de referencia / Aprobaciones

Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Composición de producto

Conductor made of bare copper wires

Cubierta exterior: basada en PVC, transparente

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor:

Based on VDE 0283 part 3 resp. EN 61138

Última actualización (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Cable de cobre para puesta a tierra X00V3-D

Radio de curvatura mínimo:

Uso flexible: 12 x diámetro exterior

Tensión de prueba:

1000 V

Rango de temperaturas:

Uso flexible: -25 °C a +55 °C

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.

Tamaño de empaquetado: rollo si ≤ 30 kg, bobina en los demás casos

Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)

Producto comercial, no producto Lapp

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Cable de cobre para puesta a tierra X00V3-D

Referencia	Sección transversal del conductor en mm ²	Diámetro exterior [mm]	Índice de cobre kg/km	Peso kg/km
4571110	16	8.1	153,6	170
4571111	25	9.5	240	290
4571112	35	11	336	400
4571113	50	13.2	480	550
4571114	70	15.8	672	770
4571115	95	18.3	912	1010