

LiFY 1 kV

Cable flexible en frío, Clase 6, para dispositivos o medición

LiFY 1 kV, cable de alimentación y control, cable unipolar especial de PVC, trenzado extrafino/cable de medición extremadamente flexible, pared aislante gruesa/protegido hasta 1 kV, máx. +70 °C

Info

Extremadamente flexible / hilos extrafinos



Beneficios

Aislamiento de PVC especialmente suave, flexible en frío

Ámbito de uso

Para uso en instalaciones móviles

El modelo de 1.000 V con mayor espesor radial de aislamiento es la mejor elección para muchos instrumentos de medición, como multímetros, etc.

Para mediciones en montajes en laboratorios de electricidad y centros de formación técnica

Normas de referencia / Aprobaciones

Basado en VDE 0812 y VDE 0250-1

Composición de producto

Conductor de cobre

Aislamiento de base de PVC

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor

Formación del conductor:

Conductor IEC extrafino de clase 6: 0,07 mm

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

LiFY 1 kV

Tensión nominal:

Cables LiFY para medición:

U: 1000 VAC

Rango de temperaturas:

Uso flexible: de -15 °C a +70 °C

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.

Producto comercial, no producto Lapp

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

LIFY 1 kV

Referencia	Sección transversal del conductor en mm ²	Diámetro exterior [mm]	Color del conductor	Índice de cobre kg/km	Unid. de embalaje
4560011S	0.75	4	Negro	7,2	50
4560021S	0.75	4	Azul	7,2	50
4560041S	0.75	4	Rojo	7,2	50
4560012S	1.5	4	Negro	14,4	50
4560022S	1.5	4	Azul	14,4	50
4560042S	1.5	4	Rojo	14,4	50