

H07V-K en bidones de cartón desechables

Conductor armonizado, flexible, para instalación fija protegida

H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado, montaje, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, caja de cartón grande

Info

CPR: Número de registro y clasificación en www.lappkabel.com/cpr

Eficiente

<HAR>



Beneficios

Mayor capacidad de economizar costes gracias al óptimo volumen de procesamiento

Aislamiento con marcado gofrado para que un posible marcado con tinta posterior resulte legible.

Su peso reducido y las prácticas asas en los bidones de cartón facilitan su manejo

Ahorro de tiempo y mermas en el montaje

Ámbito de uso

Ideal para realizar confecciones y obtener largos tiempos de duración

Adecuado para el montaje de cables preformados y el cableado de la instalación de cuadros eléctricos

Características de producto

No propagador de la llama, según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

Certificado de tipo de cable <HAR> conforme a EN 50525-2-31

Según EN 50525-1/ VDE 0285-525-1, los productos con los colores de aislamiento siguientes no pueden tener certificación: transparente, verde (un color), amarillo (un color), todos los colores dobles (excepto verde-amarillo y amarillo-verde)

Composición de producto

Conductor de hilo fino de cobre trenzado desnudo en línea con la clase de conductor 5, conforme a IEC 60228

Aislamiento de base de PVC

Última actualización (24.12.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

H07V-K en bidones de cartón desechables

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-Description: Cable de conductor
Formación del conductor:	Hilo fino, conforme a VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5
Radio de curvatura mínimo:	Según EN 50565-1 4x diámetro exterior (DE) para uso normal; 2 x DE para flexión moderada
Tensión nominal:	U_0/U : 450/750 V
Tensión de prueba:	2500 V AC
Capacidad de carga:	VDE 0298 Parte 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Rango de temperaturas:	Instalación fija: De -40 °C a +70 °C

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.

Producto comercial, no producto Lapp

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



H07V-K en bidones de cartón desechables

Referencia	Color del conductor	Sección transversal del conductor en mm ²	Diámetro exterior [mm]	m/bidón	Índice de cobre kg/km	Peso kg/km
4520071E	-	-	2.8 - 3.4	-	14,4	-
4520001K	verde/amarillo	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520001E	verde/amarillo	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520121K	Verde	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520031K	Marrón	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520031E	Marrón	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520011K	Negro	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520011E	Negro	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520061K	Gris	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520021K	Azul	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520021E	Azul	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520141K	azul oscuro	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520141E	azul oscuro	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520091K	naranja	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520071K	Púrpura	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520111K	amarillo	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520051K	Blanco	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520041K	Rojo	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520041E	Rojo	1.5	2.8 - 3.4	4000	14,4	22
4520261K	Azul/blanco	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520391K	naranja/blanco	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520461K	blanco/rojo	1.5	2.8 - 3.4	1500	14,4	22
4520002K	verde/amarillo	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520002E	verde/amarillo	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520122K	Verde	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520032K	Marrón	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520012K	Negro	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520012E	Negro	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520062K	Gris	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520022K	Azul	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520022E	Azul	2.5	3.4 - 4.1	2500	24	37
4520142K	azul oscuro	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520092K	naranja	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520072K	Púrpura	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37

H07V-K en bidones de cartón desechables

Referencia	Color del conductor	Sección transversal del conductor en mm ²	Diámetro exterior [mm]	m/bidón	Índice de cobre kg/km	Peso kg/km
4520112K	amarillo	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520052K	Blanco	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520042K	Rojo	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520922K	Azul oscuro/blanco	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520312K	amarillo/rojo	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520402K	rojo/negro	2.5	3.4 - 4.1	900	24	37
4520003K	verde/amarillo	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520033K	Marrón	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520013K	Negro	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520013E	Negro	4	3.9 - 4.8	2000	38,4	45
4520063K	Gris	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520023K	Azul	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520143K	azul oscuro	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520093K	naranja	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520073K	Púrpura	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520043K	Rojo	4	3.9 - 4.8	600	38,4	45
4520263K	Azul/blanco	4	3.9 - 4.8	600	38	45
4520923K	Azul oscuro/blanco	4	3.9 - 4.8	600	38	45
4520004K	verde/amarillo	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520004E	verde/amarillo	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520034K	Marrón	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520014K	Negro	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520014E	Negro	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520064K	Gris	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520024K	Azul	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520024E	Azul	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520144K	azul oscuro	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520094K	naranja	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520044K	Rojo	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520044E	Rojo	6	4.4 - 5.3	1500	57,6	71
4520264K	Azul/blanco	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71
4520924K	Azul oscuro/blanco	6	4.4 - 5.3	400	57,6	71

H07V-K en bidones de cartón desechables