

Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net*

Cable de conexión de red de PVC para aparatos eléctricos

ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net connecting cable, PVC, 1-2,5mm², 1.end angled earthing-type plug with double earthed contact/2.end IEC coupling or dismantled

Info

Otros colores y diseños disponibles por encargo



Ámbito de uso

Dispositivos eléctricos.

Características de producto

Si desea obtener más información acerca de enchufes internacionales, visite nuestro configurador de cables en www.lappkabel.de. Aparte de las restricciones de aplicación relacionadas con la norma EN 50565-2 para este cable de PVC tipo H05VV-F, para los modelos en los que la cubierta no sea de color negro hay que tener en cuenta que son menos resistentes a la radiación UV y, por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta si se usan en exteriores.

Composición de producto

1st end: Gated, right-angled earthing-type plug with double earthing contact

2º extremo: acoplamiento IEC recto, 3 pines, moldeado

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001576

Descripción de clase ETIM 5.0: cable de alimentación

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001576

ETIM 6.0 Class-Description: cable de conexión a red

Código de identificación de conductores:

Según VDE 0293-308 (Tabla T9 del apéndice)

Formación del conductor:

Hilo fino, conforme a VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Tensión nominal:

U0: 250 V AC

Tensión de prueba:

2000 V

Última actualización (30.03.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net*

Conductor de protección:

G = con conductor de protección AM/VE

Rango de temperaturas:

de 5 °C a 60 °C

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.

* Producto comercial, no producto Lapp

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Observe la información de seguridad conforme a DIN VDE 0620-1, conectores y enchufes para fines domésticos y similares -

Parte 1: Requisitos generales, apéndice E: "Instalación únicamente a cargo de personas con competencia y experiencia en electromecánica"

Cable de conexión ÖLFLEX® PLUG H05VV-F Net*

Referencia	Núm. de conductores y sección en mm²	Color	Diámetro exterior [mm]	Longitud en m	Índice de cobre kg/1.000 ud.
1st end: moulded right-angled earthing-type plug with double earthed contact 2nd end: straight, 3-pin C13 IEC coupling, moulded					
73222334	3 G 1.0	negro	6.3 - 8	2,5	72
73222336	3 G 1.0	negro	6.3 - 8	2,5	72
73222381	3 G 1.5	negro	7.4 - 9.4	5	216
73222335	3 G 1.0	blanco	6.3 - 8	2,5	72
2nd end: right-angled, 3-pin C13 IEC coupling, moulded					
74320106	3 G 1.5	negro	7.4 - 9.4	3,5	151,2
74320092	3 G 1.5	negro	7.4 - 9.4	7,5	324
1st end: moulded right-angled earthing-type plug with double earthed contact 2nd end: 30 mm stripped, with conductor end sleeves					
70261139	3 G 1.0	negro	6.3 - 8	1,5	43,2
70261140	3 G 1.0	negro	6.3 - 8	2	57,6
70261141	3 G 1.0	negro	6.3 - 8	3	86,4
70261166	3 G 1.0	negro	6.3 - 8	5	144
70261145	3 G 1.0	gris	6.3 - 8	1,5	43,2
70261146	3 G 1.0	gris	6.3 - 8	2	57,6
70261147	3 G 1.0	gris	6.3 - 8	3	86,4
70261143	3 G 1.0	blanco	6.3 - 8	2	57,6
70261144	3 G 1.0	blanco	6.3 - 8	3	86,4
70261148	3 G 1.5	negro	7.4 - 9.4	1,5	64,5
70261149	3 G 1.5	negro	7.4 - 9.4	2	86
70261150	3 G 1.5	negro	7.4 - 9.4	3	129
70261160	3 G 1.5	negro	7.4 - 9.4	5	215
70261185	3 G 1.5	gris	7.4 - 9.4	1	43,2
70261154	3 G 1.5	gris	7.4 - 9.4	1,5	64,5
70261155	3 G 1.5	gris	7.4 - 9.4	2	86
70261156	3 G 1.5	gris	7.4 - 9.4	3	129
70362272	3 G 1.5	gris	7.4 - 9.4	4	172
70261151	3 G 1.5	blanco	7.4 - 9.4	1,5	64,5
70261152	3 G 1.5	blanco	7.4 - 9.4	2	86
70261153	3 G 1.5	blanco	7.4 - 9.4	3	129
70261163	3 G 2.5	negro	9.2 - 11.4	3	216