

H07V2-K EMBOSS

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Info

Intervalo de temperaturas hasta 90 °C



Beneficios

La identificación <HAR> en los cables también indica el reconocimiento internacional de los ensayos y certificados emitidos por laboratorios e institutos nacionales p. ej.: <VDE><HAR>. La señalización <HAR> es de especial importancia en el caso de tráfico de mercancías entre países europeos.

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Ámbito de uso

Sistemas de conmutación y distribución de baja tensión

Tendido protegido en luminarias

Instalación protegida en tubos y canales de cableado previo, así como instalación y montaje

Cableado de fábrica

Características de producto

Ignífugo según IEC 60332-1-2

Normas de referencia / Aprobaciones

EN 50525-2-31

Composición de producto

Conductor de hilo fino de cobre trenzado desnudo en línea con la clase de conductor 5, conforme a IEC 60228

Aislante del conductor: Totalmente de color basado en PVC, 90 °C, calidad TI3

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Descripción de clase ETIM 5.0: cable unipolar

Formación del conductor:

Hilo fino, conforme a VDE 0295 Clase 5 / IEC 60228 Clase 5

Última actualización (16.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

H07V2-K EMOSS

Tensión nominal:	U ₀ /U: 450/750 V
Tensión de prueba:	2500 V
Rango de temperaturas:	de -10 °C a +90 °C de temperatura de servicio Temperatura mínima de instalación: 5 °C

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

H07V2-K EMBOSS

Referencia	Color del conductor	Sección transversal del conductor en mm ²	Diámetro exterior [mm]	m/rollo	Índice de cobre kg/km	Peso kg/km
4519001K	verde/amarillo	1,5	3,4	1500	14,4	22
4519002K	verde/amarillo	2,5	4,1	900	24	31
4519003K	verde/amarillo	4.0	4,8	100	38,4	45
4519004K	verde/amarillo	6.0	5,3	400	57,6	65
4519011K	Negro	1,5	3,4	1500	14,4	22
4519012K	Negro	2,5	4,1	900	24	31
4519013K	Negro	4.0	4,8	100	38,4	45
4519014K	Negro	6	5,3	400	57,6	65
4519021K	Azul	1,5	3,4	1500	14,4	22
4519022K	Azul	2,5	4,1	900	24	31
4519023K	Azul	4.0	4,8	100	38,4	45
4519024K	Azul	6.0	5,3	400	57,6	65
4519031K	Marrón	1,5	3,4	1500	14,4	22
4519032K	Marrón	2,5	4,1	900	24	31
4519033K	Marrón	4.0	4,8	100	38,4	45
4519034K	Marrón	6.0	5,3	400	57,6	65
4519041K	Rojo	1,5	3,4	1500	14,4	22
4519042K	Rojo	2,5	4,1	900	24	31
4519043K	Rojo	4.0	4,8	100	38,4	45
4519044K	Rojo	6.0	5,3	400	57,6	65
4519051K	Blanco	1.5	3,4	1500	14,4	22
4519052K	Blanco	2.5	4,1	900	24	31
4519053K	Blanco	4.0	4,8	100	38,4	45
4519054K	Blanco	6.0	5,3	400	57,6	65
4519061K	Gris	1.5	3,4	1500	14,4	22
4519062K	Gris	2.5	4,1	900	24	31
4519063K	Gris	4.0	4,8	100	38,4	45
4519064K	Gris	6.0	5,3	400	57,6	65
4519071K	Púrpura	1.5	3,4	1500	14,4	22
4519072K	Púrpura	2.5	4,1	900	24	31
4519073K	Púrpura	4.0	4,8	100	38,4	45
4519074K	Púrpura	6.0	5,3	400	57,6	65
4519081K	rosa	1.5	3,4	1500	14,4	22
4519082K	rosa	2.5	4,1	900	24	31

H07V2-K EMBOSS

Referencia	Color del conductor	Sección transversal del conductor en mm ²	Diámetro exterior [mm]	m/rollo	Índice de cobre kg/km	Peso kg/km
4519083K	rosa	4.0	4,8	100	38,4	45
4519084K	rosa	6.0	5,3	400	57,6	65
4519091K	naranja	1,5	3,4	1500	14,4	22
4519092K	naranja	2.5	4,1	900	24	31
4519093K	naranja	4.0	4,8	100	38,4	45
4519094K	naranja	6.0	5,3	400	57,6	65
4519111K	amarillo	1.5	3,4	1500	14,4	22
4519112K	amarillo	2.5	4,1	900	24	31
4519113K	amarillo	4.0	4,8	100	38,4	45
4519114K	amarillo	6.0	5,3	400	57,6	65
4519121K	Verde	1.5	3,4	1500	14,4	22
4519122K	Verde	2.5	4,1	900	24	31
4519123K	Verde	4.0	4,8	100	38,4	45
4519124K	Verde	6.0	5,3	400	57,6	65
4519141K	azul oscuro	1.5	3,4	1500	14,4	22
4519142K	azul oscuro	2.5	4,1	900	24	31
4519143K	azul oscuro	4.0	4,8	100	38,4	-
4519144K	azul oscuro	6.0	5,3	400	57,6	65