

ÖLFLEX® ROBOT F1

Cable para robótica PUR resistente a la abrasión y al aceite, para movimientos extremadamente dinámicos de flexión y torsión, con certificación UL/cUL AWM

ÖLFLEX® ROBOT F1, cable de alimentación y control para flexión y carga de torsión en condiciones ambientales severas con certificación UL/cUL AWM

Info

Apto para esfuerzos de flexión y torsión simultáneos

Ángulo de torsión de hasta +/- 360 °/m

Certificación UL AWM para USA y Canadá



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Apto para uso en exteriores



resistente al frío



Resistencia mecánica



Resistente a aceites



Cadenas portacables



Resistente a la torsión



Resistente a radiación UV

Última actualización (27.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® ROBOT F1

Beneficios

Para procesos de movimientos más rápidos y aumenta así la eficiencia de las máquinas

Mayor durabilidad en aplicaciones agresivas, gracias a la robusta cubierta de PUR.

Resistente al contacto con lubricantes a base de aceite mineral, ácidos diluidos, soluciones alcalinas acuosas y otros agentes químicos

Rango de temperaturas extendido para aplicaciones en condiciones ambientales severas

Con certificación para EE. UU y Canadá para constructores exportadores de maquinaria, dispositivos y aparatos.

Ámbito de uso

Maquinaria industrial y máquina-herramienta

Equipos de automatización industrial

Industria del automóvil

Para cadenas portacables o partes móviles de máquinas

En paquetes energéticos para robots de brazo articulado, así como para el uso en robots tipo pórtico

Características de producto

Resistente a la abrasión y cortes

No propagador de la llama

Mayor resistencia a aceites

Flexible a bajas temperaturas

Superficie de baja adherencia

Normas de referencia / Aprobaciones

UL AWM Style 20940

cUL AWM I/II A/B

UL File No. E213974

Diseñado para hasta 10 millones de ciclos de torsión

Uso en cadenas portacables: por favor, preste atención a las directrices de montaje del apéndice T3.

For travel distances up to 10 m

Composición de producto

Conductor de hilos extrafinos, 0,14 mm²-0,5 mm² de cobre estañado, secciones superiores de cobre desnudo

Aislamiento de TPE

Conductores (o pares de conductores) trenzados en capas o formando haces (bundles)

Envoltura de cinta de PTFE

Envoltura de hilo de cobre estañado, en versiones con apantallamiento al par individual

Cubierta de poliuretano, color antracita

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000104

ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control

Código de identificación de conductores:

Hasta 0,34 mm²: Código de colores según DIN 47100

A partir de 0,5 mm²: cables blancos con números en negro, los cables del par apantallado (2 x 1,0) están marcados con los n.º 1 + 2

Formación del conductor:

Hilo extrafino

Torsión:

Carga de torsión máx. ± 360 °/m

Radio de curvatura mínimo:

Uso flexible: 10 x diámetro exterior

Instalación fija: 4 x diámetro exterior

Última actualización (27.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® ROBOT F1

Tensión nominal:	IEC: hasta 0,34 mm ² 250 Vss. 0,5-2,5 mm ² U0/U 300/500 V UL/CSA: hasta 1,5 mm ² 600 V, desde 2,5 mm ² 1000 V
Tensión de prueba:	Hasta 0,34 mm ² : 1.500 V a partir de 0,5 mm ² : 2000 V
Conductor de protección:	G = con conductor de protección AM/VE X = sin conductor de protección
Rango de temperaturas:	Flexión: de -40 °C a +80 °C Instalación fija: de -50 °C a +80 °C

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.

Precio a cobre base. Para calcular el precio total consulte el anexo del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y cálculo.

Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudeseestandar

Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos

Especifique la unidad de embalaje deseada (ej. 1 bobina de 500 m ó 5 rollos de 100 m)

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

ÖLFLEX® ROBOT F1

Referencia	Núm. de conductores y sección en mm²	Diámetro exterior [mm]	Índice de cobre kg/km	Peso kg/km
0029590	7 X 0.25	6.7	16,8	62
0029591	12 X 0.25	9.0	30	122
0029592	18 X 0.25	10.6	45	156
0029593	25 X 0.25	12.5	60	205
0029594	2 X 0.34	4.6	7	38
0029595	3 X 0.34	4.8	10	40
0029596	4 X 0.34	5.2	15	48
0029599	12 X 0.34	9.4	40	130
0029600	18 X 0.34	11.2	60	170
0029601	25 X 0.34	13.1	83	220
Conductores numerados				
0029608	18 G 0.5	12.3	84	202
0029609	25 G 0.5	15.2	120	284
0029610	2 X 1.0	6.3	19	60
0029611	3 G 1.0	6.6	28	71
0029612	4 G 1.0	7.2	38	87
0029614	7 G 1.0	9.2	65	141
0029615	12 G 1.0	12.4	110	237
0029616	14 G 1.0	13.2	128	257
0029617	16 G 1,0 + (2 x 1,0)	15.4	190	346
0029618	18 G 1.0	16.1	170	349
0029619	23 G 1 + (2 x 1,0)	18.0	250	461
0029620	25 G 1.0	18.3	240	407
0029621	34 G 1.0	21.1	320	600
0029622	41 G 1.0	23.6	390	753
0029624	4 G 1.5	8.2	57	114
0029625	5 G 1.5	9.1	72	141
0029627	7 G 1.5	10.5	101	187
0029629	12 G 1.5	14.3	170	294
0029630	18 G 1.5	17.5	259	450
0029631	25 G 1.5	22.2	360	661
0029632	3 G 2.5	9.1	72	136
0029641	4 G 6.0	13.3	220	330