

Contactos atornillados EPIC® POWERLOCK

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Contactos atornillados EPIC® POWERLOCK 400A de 50 mm² a 120 mm²

Info

Intensidad máx. 400 A

No conectar con los tipos crimpados (600A)

Made in Europe



Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Contactos atornillados EPIC® POWERLOCK

Referencia	Denominación	Diseño	Para forma constructiva	Unid. de embalaje
44420241	POWERLOCK SP M12	Contacto macho, rosca M12 para terminales de cable	Para tipo A1	1
Fuente para forma constructiva A6 S				
44420242	POWERLOCK QP M12	Contacto hembra tipo laminar, rosca M12 para terminales de cable	Para tipo A6	1
44420232	POWERLOCK SS 120	120 mm ²	Para tipo F6	1
Fuente para forma constructiva D6 S				
44420237	POWERLOCK QS 120	120 mm ²	Para tipo D6	1

Última actualización (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

Contactos atornillados EPIC® POWERLOCK