

Contactos para conector circular EPIC®

Contactos EPIC® para M23, LS1, se ajustan y están calificados

Info

Hecho en Alemania



Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Contactos para conector circular EPIC®

Referencia	Denominación	Diseño	Para forma constructiva	Unidad / unid. embalaje
44429370	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	Hembra 2 mm resorte 0,5-2,5 mm ²	LS1 D6, A6	100
Contactos de 2 mm, hembra, crimpado				
44429371	POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5	Hembra 2 mm resorte 0,5-2,5 mm ²	LS1 D6, A6	10
Contactos macho				
74033001	POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0	Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm ²	LS1 A1, A3, G5	10
74033000	POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0	Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm ²	LS1 A1, A3, G5	100
74034001	POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0	Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm ²	LS1 F6, F7	10
74034000	POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0	Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm ²	LS1 F6, F7	100
74033101	POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5	Macho 2 mm 0,5-2,5 mm ²	LS1 A1, A3, G5	10
74033100	POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5	Macho 2 mm 0,5-2,5 mm ²	LS1 A1, A3, G5	100
74034101	POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5	Macho 2 mm 0,5-2,5 mm ²	LS1 F6, F7	10
74034100	POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5	Macho 2 mm 0,5-2,5 mm ²	LS1 F6, F7	100
44420103	POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0	Macho 2 mm 4,0 mm ²	LS1 F6, F7	100
Contactos macho				
72400001	SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0	Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	10
72400000	SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0	Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	100
72402001	SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0	Soldadura macho 1 mm hasta 1 mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	10
72402000	SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0	Soldadura macho 1 mm hasta 1 mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	100
72401000	M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5	Crimpado macho 2mm 1,0-2,5mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	100
72403100	SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5	Ranura macho 2 mm soldadura hasta 2,5 mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	10
72403000	SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5	Ranura macho 2 mm soldadura hasta 2,5 mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	100
Contactos hembra				
74020601	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	Ranura hembra 1 mm 0,14-1,0mm ²	Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6	10

Última actualización (16.01.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Contactos para conector circular EPIC®

Referencia	Denominación	Diseño	Para forma constructiva	Unidad / unid. embalaje
74200600	M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0	Ranura hembra 1 mm 0,14-1,0mm ²	Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6	100
72402601	SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0	Ranura hembra 1 mm soldadura hasta 1 mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	10
72402600	SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0	Ranura hembra 1 mm soldadura hasta 1 mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	100
72401601	SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5	Crimpado hembra 2 mm 1,0-2,5 mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	10
72401600	-	Crimpado hembra 2 mm 1,0-2,5 mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	100
72404100	SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5	Ranura hembra 2 mm soldadura hasta 2,5 mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	10
72404000	SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5	Ranura hembra 2 mm soldadura hasta 2,5 mm ²	Insertos M23 (no D-Sub)	100
74034501	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	Hembra 1 mm resorte filar 0,14-1,0 mm ²	Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6	10
74034500	M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0	Hembra 1 mm resorte filar 0,14-1,0 mm ²	Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6	100
44420104	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	Hembra 2 mm resorte filar 4 mm ²	para tipo D6, A6	10
44420105	POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0	Hembra 2 mm resorte filar 4 mm ²	para tipo D6, A6	100
44429001	POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE	Crimpado hembra 2 mm 1,0-2,5 mm ²	LS1 D6, A6	1

Última actualización (16.01.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16

Contactos para conector circular EPIC®

Contactos para conector circular EPIC®