
EPIC® SIGNAL R 3.0 A

Conectores circulares con contactos para soldar, de 21 polos y 26 polos

Base de panel EPIC® R3.0 señal para 26 contactos

Info
Conector compacto y fiable para cables de señal
Hecho en Alemania





Ingeniería de planta

Resistente a la corrosión

Resistencia mecánica

Ahorro de espacio

Beneficios
Elevada densidad de contactos en un espacio pequeño
Conector en versión soldada para mayor facilidad de mantenimiento

Ámbito de uso
Construcción de maquinaria y aparatos
Tecnología de medición y control

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)
Tensión nominal:	24V AC / 60VDC
Test de voltaje:	1,5 kV

Última actualización (06.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL R 3.0 A

Corriente nominal en A:	7,5 A
Resistencia de contacto:	< 3 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre dorado
Número de contactos:	21 polos / 26 polos
Tipo de conexión:	Conexión soldada: hasta 1,0 mm^2:
Material:	Carcasa: aleación de cobre niquelado Inserto: termoplástico, Sellado: neopreno
Grado de protección::	IP 67 (máxima alcanzable, depende del prensaestopas utilizado)
Ciclos de conexión:	500
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (06.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL R 3.0 A

Referencia	Denominación	Diseño	Contactos	Configuración de contactos	Codificación	Modelo de sujeción	Unidad / unid. embalaje
R 3.0 A							
00008747	SIGNAL R 3.0 A	inserto (macho)	1 - 21	Parte-E	N	Ø 3,2mm (4x)	5
00008825	SIGNAL R 3.0 A	inserto (macho)	1 - 26	Parte-E	N	Ø 3,2mm (4x)	5
00008867	SIGNAL R 3.0 A	hembra	1 - 21	Parte-P	N	Ø 3,2mm (4x)	5
00008746	SIGNAL R 3.0 A	hembra	1 - 26	Parte-P	N	Ø 3,2mm (4x)	5

Última actualización (06.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16