



## EPIC® TB-H-BE 16

Para instalación de cableados cómodos y claros en armarios de distribución. Ajuste en carcassas para montaje en panel.

El inserto estándar resulta idónea para su uso en armarios de distribución, tiene 16 contactos y puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones.

### Info

Inserto para instalación en cuadros eléctricos



### Beneficios

Los insertos H-BE en uso con cajas de control enchufable con insertos macho H-BE en las cubiertas

Fijación lateral="izquierda": al montarlo en la pared lateral izquierda del cuadro eléctrico, el tornillo-PE y la patilla "1" del conector se quedan en la parte superior

### Ámbito de uso

Construcción de cuadros eléctricos  
Ingeniería de planta

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal:

IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Test de voltaje:

6 kV

Corriente nominal en A:

IEC: 16 A  
UL: 16 A  
CSA: 16 A

Grado de contaminación:

3

Última actualización (06.01.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® TB-H-BE 16

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| Contactos:               | Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad |
| Número de contactos:     | 16 + PE                                             |
| Tipo de conexión:        | Conexión atornillada: 0.5 - 4.0 mm <sup>2</sup>     |
| Longitud de pelado (mm): | 13                                                  |
| Ciclos de conexión:      | 200                                                 |
| Rango de temperaturas:   | -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C          |

### Nota

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



EPIC® TB-H-BE 16

| Referencia                        | Descripción del artículo | Tipo de contacto | Fijación lateral | Número de contactos operativos | Unidad / unid. embalaje |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Adaptador de terminal de 16 polos |                          |                  |                  |                                |                         |
| 70315100                          | TB-H-BE 16 BRE           | hembra           | derecha          | 1 - 16                         | 10                      |
| 70314100                          | TB-H-BE 16 BLI           | hembra           | izquierda        | 1 - 16                         | 10                      |

**EPIC® TB-H-BE 16**