

## EPIC® H-B 24 TSBH

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La robusta carcasa metálica para conectores rectangulares consta de 2 palancas dobles y una entrada de cable lateral, puede utilizarse en sistemas de iluminación y sonido.

### Info

Bordes antideslizantes para una desconexión cómoda del conector  
 Para la conexión con la contraparte con la cubierta integrada  
 Grado de protección UL50E probado



-  Componentes complementarios de automatización de Lapp
-  Ingeniería de planta
-  Resistencia mecánica
-  Robusto
-  Impermeable

### Beneficios

Ideal para una gran variedad de aplicaciones. Disponemos de una amplia gama de carcasas e insertos  
 Versión con 2 palancas para una mayor seguridad

### Ámbito de uso

Ingeniería de planta  
 Tecnología de luz y sonido  
 Industria transformación de plásticos

Última actualización (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 24 TSBH

### Características de producto

Carcasa más alta  
2 estribos transversales  
entrada de cable lateral  
Modelos con / sin cuello

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. N°.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**EPIC® H-B 24 TSBH**

Referencia	Descripción del artículo	M	PG	Cuello	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-B: cubierta (entrada de cable lateral, palanca doble, mayor altura)					
70157400	H-B 24 TSBH 21	-	21	sí	5
70157600	H-B 24 TSBH 29	-	29	sí	5
79157400	H-B 24 TSBH M25	25	-	-	5
79157600	H-B 24 TSBH M32	32	-	-	5

Última actualización (03.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16