EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2

Conectores circulares para cables Servo y cables encoder

Base de panel EPIC® M23

Info
Hecho en Alemania

- Ingeniería de planta
- Energía eólica
- Gran resistencia química
- Robusto
- Protección frente a señales de interferencia

Beneficios

Las carcasas son muy flexibles - conectores para cables con un alcance de sujeción amplio, receptáculo de carcasas para el montaje de insertos en dirección a la parte delantera y trasera
Protección permanente a la vibración

Ámbito de uso

Ingeniería de planta
Servomotores y cables preconectorizados para servos
Tecnología de medición y control

Características de producto

Última actualización (03.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2

Montaje: Ø2.7mm para tornillos M2.5.
Ø3.2mm para tornillos M3

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: cinc fundido a presión niquelado Sellado: FPM
Grado de protección::	IP68 (10h/1m)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº. C24 (conforme a EN 61984, SELV conforme a DIN VDE 0100-410 debe garantizarse) Número de archivo de UL: E249137
Rango de temperaturas:	-25°C a +125°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2

Referencia	Denominación	Codificación	Modelo de sujeción	Unidad / unid. embalaje
Modelo M23 A1 D3,2 caja empotrada montaje en pared delantera				
44420018	M23 A1 D3,2	N	Ø 3,2mm (4x)	5
44420017	M23 A1 D3,2	N	Ø 3,2mm (4x)	20
44420020	M23 A1 D3,2	rojo (+20º)	Ø 3,2mm (4x)	5
44420019	M23 A1 D3,2	rojo (+20º)	Ø 3,2mm (4x)	20
44420016	M23 A1 D3,2	azul (-20º)	Ø 3,2mm (4x)	5
44420015	M23 A1 D3,2	azul (-20º)	Ø 3,2mm (4x)	20

Última actualización (03.01.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2



©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos