# EPIC® H-A 3 TS

Innovador diseño de carcasa de metal y poliamida

La robusta y compacta carcasa de plástico cuenta con una entrada de cable lateral y es apta para su uso en la fabricación de máquinas y equipos.

**Info**
Ligera carcasa de poliamida con resistencia química
Grado de protección UL50E probado




Ingeniería de planta

Resistencia mecánica

Robusto

Impermeable

**Beneficios**
Carcasa de plástico o de metal para conexiones enchufables seguras en el espacio más reducido

**Ámbito de uso**
Construcción de maquinaria y aparatos
Ingeniería de control
Laboratorio electrónico

**Características de producto**
Carcasa
Pernos de anclaje para palanca simple
entrada de cable lateral

Última actualización (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® H-A 3 TS

Modelos con / sin prensaestopas

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Clasificación ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales |
| Clasificación ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales |
| Material: | Termoplástico gris, abrazadera negra: acero galvanizado |
| Grado de protección:: | IP 65 (cerrado)<br>NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado) |
| Con aprobación VDE: | Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437<br>Probado por UL:<br>Número de archivo de UL:E75770 |
| Rango de temperaturas: | -40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C |

## Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16


# EPIC® H-A 3 TS

| Referencia | Descripción del artículo | M | PG | Material | Color | Prensaestopas | Alcance de sujeción del cable | Unidad / unid. embalaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10427300 | H-A 3 Ts | - | 11 | Termoplástico | negro | - | - | 10 |
| 10427000 | H-A 3 Ts | - | 11 | Termoplástico | gris | - | - | 10 |
| 10620600 | H-A 3 Ts | - | 11 | Termoplástico | negro | sí | 6.5 - 12 | 10 |
| 10427100 | H-A 3 Ts | - | 11 | Termoplástico | gris | sí | 6.5 - 12 | 10 |
| 19427300 | H-A 3 MTSV 7-13 | 20 | - | Termoplástico | negro | - | - | 10 |
| 19427000 | H-A 3 MTSV 7-13 | 20 | - | Termoplástico | gris | - | - | 10 |

Última actualización (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® H-A 3 TS






Última actualización (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16