

EPIC® H-A 32 TG

Carcasa resistente para dos insertos

La robusta carcasa está prevista para la instalación de dos insertos y el posterior posicionamiento en conectores rectangulares. Puede utilizarse, por ejemplo, en sistemas de control.

Info

Base de metal compactas y robustas de tamaño doble H-A 32



Ingeniería de planta



Resistencia mecánica



Robusto



Impermeable

Beneficios

Para dos insertos de las series de menor tamaño H-A, H-D y sTA. Ahorro de espacio

SKINTOP referencia 53112083: tamaño M40, pero con diámetros de sujeción cable admisibles de 27 - 35 mm, equivalentes a un tamaño M50

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria y aparatos

Ingeniería de control

Características de producto

Carcasa

Pernos de anclaje para palancas dobles

Entrada de cable recta

Última actualización (31.12.2023)

©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 32 TG

Modelos con / sin cuello

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material:

Carcasa:

aleación de aluminio gris

Palanca: acero revestido de cinc

Junta: NBR

Grado de protección::

IP 65 (cerrado)

Rango de temperaturas:

-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® H-A 32 TG

Referencia	Descripción del artículo	M	PG	Cuello	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-A: cubierta (entrada de cable recta, pernos de anclaje para palanca doble)					
10582000	H-A 32 TG 21	-	21	sí	5
10582001	H-A 32 TG 21	-	21	-	5
10583000	H-A 32 TG 29	-	29	sí	5
19582000	H-A 32 TG M25	25	-	-	5
19583000	H-A 32 TG M32	32	-	-	5
79520600	H-A 32 TG M40	40	-	-	5