EPIC® SIGNAL M23 F6

Conectores circulares para cables Servo y cables encoder

Acoplador EPIC® M23 para extensiones de cable

Info
Hecho en Alemania



- Ingeniería de planta
- Energía eólica
- Gran resistencia química
- Protección frente a descarga de tracción
- Robusto
- Prensaestopas SKINTOP® integrado
- Protección frente a señales de interferencia

Beneficios
contacto de pantalla de baja resistencia, óptima protección EMC (CEM)
Uso de materiales de alta calidad para una mayor fiabilidad

Ámbito de uso

Última actualización (27.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 F6

Ingeniería de planta
Servomotores y cables preconectorizados para servos
Tecnología de medición y control

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: cinc fundido a presión niquelado Sellado: FPM
Grado de protección::	IP68 (10h/1m)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº. C24 (conforme a EN 61984, SELV conforme a DIN VDE 0100-410 debe garantizarse) Número de archivo de UL: E249137
Rango de temperaturas:	-25°C a +125°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.


©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos


EPIC® SIGNAL M23 F6

Referencia	Denominación	Codificación	Alcance de sujeción del cable	Unidad / unid. embalaje
Type M23 F6 cable coupler				
44420040	M23 F6	N	7 - 13.5	5
72064030	M23 F6	N	7 - 10	5
72064020	M23 F6	N	7 - 10	20
72064000	M23 F6	N	9.5 - 13.5	5
72064010	M23 F6	N	9.5 - 13.5	20
44420041	M23 F6	rojo (+20º)	7 - 13.5	5
72064230	M23 F6	rojo (+20º)	7 - 10	5
72064220	M23 F6	rojo (+20º)	7 - 10	20
72064200	M23 F6	rojo (+20º)	9.5 - 13.5	5
72064210	M23 F6	rojo (+20º)	9.5 - 13.5	20
44420039	M23 F6	azul (-20º)	7 - 13.5	5
72064130	M23 F6	azul (-20º)	7 - 10	5
72064120	M23 F6	azul (-20º)	7 - 10	20
72064100	M23 F6	azul (-20º)	9.5 - 13.5	5

Última actualización (27.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 F6





Última actualización (27.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16