


## EPIC® H-B 10 SDR-BO

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La carcasa metálica robusta y baja cuenta con pernos de anclaje para una palanca directa y una entrada de cable. Es adecuada para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones.

### Info

Tapa de metal con bisagra robusta  
Grado de protección UL50E probado



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Resistencia mecánica



Robusto



Impermeable

### Beneficios

La carcasa más pequeña con palanca de cierre simple y doble. La carcasa adecuada para cada tipo de aplicación

### Ámbito de uso

Ingeniería de planta  
Tecnología de luz y sonido  
Industria transformación de plásticos

### Características de producto

Última actualización (01.03.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 10 SDR-BO

Base de montaje en superficie, gama baja  
Pernos de anclaje para palancas dobles  
Una entrada de cable  
Tapa protectora de metal

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 65 (bloqueo), IP 40 (tapa cerrada) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. N°.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**EPIC® H-B 10 SDR-BO**

Referencia	Descripción del artículo	M	PG	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-B: base de montaje en superficie (carcasa, 1 entrada de cable, pernos de anclaje para palanca doble)				
10036000	H-B 10 SDR-BO 16	-	16	10
19036000	H-B 10 SDR-BO M20	20	-	10
19036100	H-B 10 SDR-BO M25	25	-	10

Última actualización (01.03.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03\_16