


EPIC® H-B 16 SGRLH

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La carcasa metálica alta cuenta con 2 palancas dobles y 2 entradas de cable y resulta idónea para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones.

Info

Más espacio interior para un cableado cómodo
 Para la conexión de dos mangueras
 Grado de protección UL50E probado



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Resistencia mecánica



Robusto



Impermeable

Beneficios

El estándar en las carcasas. Gran selección de distintos insertos
 Versión con 2 palancas para una mayor seguridad

Ámbito de uso

Ingeniería de planta
 Tecnología de luz y sonido
 Industria transformación de plásticos

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 SGRLH

Características de producto

base de montaje en superficie, más alta
2 estribos transversales
2 entradas de cable

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Material:	Carcasa: aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris Palanca: acero revestido de cinc Sellado: NBR
Grado de protección::	IP 65 (cerrado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (cerrado)
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. N°.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® H-B 16 SGRLH

Referencia	Descripción del artículo	M	PG	Unidad / unid. embalaje
Carcasa H-B: base de montaje en superficie (2 entradas de cable, palanca doble, mayor altura)				
70086200	H-B 16 SGRLH 21	-	21	5
70086400	H-B 16 SGRLH 29	-	29	5
79086200	H-B 16 SGRLH M25	25	-	5
79086400	H-B 16 SGRLH M32	32	-	5

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16