EPIC® POWERLOCK A1 C

Conector unipolar circular para distribución móvil de energía, motores eléctricos y generadores

Base de panel (drain) EPIC® POWERLOCK 660A para conexión crimpada hasta 240 mm²

Info
Made in Europe







- Alcance de sujeción amplio
- Protección frente a descarga de tracción
- Robusto
- Fiabilidad
- Impermeable

Beneficios

Resistente a agresiones mecánicas en situaciones medioambientales adversas
Conector en colores armonizados según norma europea
Los diferentes códigos de color previenen la conexión incorrecta

Ámbito de uso

Para plantas de energía renovable, p.e. eólica
Para distribución de energía estática y móvil
Para la conexión de motores, transformadores y generadores
Tecnología de luz y sonido

Última actualización (21.12.2023)
©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A1 C

Características de producto

Base para montaje en panel, entrada recta, junta plana incluida
Fijación de contacto por retención del pin, cada pin puede ser utilizado sólo una vez.
La carcasa se suministra sin contactos. Estos tienen que solicitarse por separado.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales
Tensión nominal:	1000 V
Test de voltaje:	8 kV
Corriente nominal en A:	Intensidad máxima: 660 A
Grado de contaminación:	3
Contactos:	Terminal crimpado: cobre plateado
Número de contactos:	1
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 35 - 240 mm^2
Material:	Carcasa: PTB Pin de retención del contacto: PA
Grado de protección::	IP 67 (máxima alcanzable, depende del prensaestopas utilizado) IP20 (sin conectar)
Ciclos de conexión:	500
Con aprobación VDE:	Reg. VDE nº. D42
Rango de temperaturas:	-25°C a +125°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

EPIC® POWERLOCK A1 C

Referencia	Descripción del artículo	Modelo de sujeción	Configuración de contactos	Unidad / unid. embalaje
44420221	POWERLOCK A1 PE/GN	Ø 5,5mm (4x)	PE, verde	1
44420222	POWERLOCK A1 N/BL	Ø 5,5mm (4x)	N, azul	1
44420223	POWERLOCK A1 L1/BN	Ø 5,5mm (4x)	L1, marrón	1
44420224	POWERLOCK A1 L2/BK	Ø 5,5mm (4x)	L2, negro	1
44420225	POWERLOCK A1 L3/GY	Ø 5,5mm (4x)	L3, gris	1
L1/rojo A1 (drain) para aplicaciones de corriente continua junto con L2/negro				
44420316	POWERLOCK A1 L1/RD	Ø 5,5mm (4x)	L1, Rojo	1

Última actualización (21.12.2023)
©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A1 C







Última actualización (21.12.2023)
©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16