

EPIC® H-Q TG

Esta robusta cubierta de conector rectangular hecha de plástico es muy versátil. La rosca hembra M25 es apta para conectar un prensaestopas o racor de tubo por separado. Esto resulta en un diseño optimizado en cuanto al peso y al espacio de instalación.



Resistente a la corrosión



Ligero



Protección frente a descarga de tracción



Ahorro de espacio

Beneficios

La carcasa se puede conectar con muchas carcasas habituales del mercado (base de montaje en panel, base de montaje en superficie o carcasa adaptadora).

Ahorro de espacio y peso gracias a su tamaño reducido.

Con rosca hembra compacta para su uso con prensaestopas o racor de tubo métricos.

El bloqueo se lleva a cabo mediante una palanca central en la contracarcasa.

Corresponde al grado de protección IP 65 cuando está bloqueada.

Ámbito de uso

Para proteger el inserto para conector frente a influencias ambientales.

Para uso con insertos de la serie EPIC® H-Q.

Para la conexión de alimentación de aparatos y máquinas en diversas aplicaciones.

Resiste cargas químicas y mecánicas elevadas.

Los campos de aplicación típicos son motores eléctricos y servoaccionamientos.

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales

Material:

Carcasa: termoplástica, gris

Última actualización (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q TG

Grado de protección::

Palanca: metal

IP 65

Rango de temperaturas:

desde -40 °C hasta + 125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



EPIC® H-Q TG

Referencia	M	Unidad / unid. embalaje
381166440	25	10