Insertos 17 polos versión soldada PCB EPIC® SIGNAL M23

Insertos para conectores circulares M23

Insertos EPIC® 17 polos para circuitos impresos

Info

Con pines soldados para placas PCB-8
solo para carcasas tipo A1, B1 y B2
Hecho en Alemania







- Ingeniería de planta
- Energía eólica
- Gran resistencia química
- Resistencia mecánica
- Ahorro en tiempo de instalación
- Robusto
- Variedad de certificados de aprobación

Beneficios

Insertos con contactos en la cara posterior para ser soldados en placas de circuitos impresos. Ideal en combinación con carcasas M23 tipo B1/B2 para montaje posterior

Última actualización (31.12.2023)
©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Insertos 17 polos versión soldada PCB EPIC® SIGNAL M23

Ámbito de uso

Ingeniería de planta
Tecnología de medición y control
Construcción de aparatos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal:	según IEC 61984: 50 V
Test de voltaje:	0,8 kV
Corriente nominal en A:	7 A
Grado de contaminación:	3
Resistencia de contacto:	< 4 mOhm
Contactos:	Latón dorado
Número de contactos:	17 Contactos de soldadura de 17*1 mm
Tipo de conexión:	Contactos para soldar Ø1,0 mm para montar en placas de circuitos impresos. Longitud del contacto desde el límite posterior de la carcasa B1/B2: 4 mm
Ciclos de conexión:	100
Rango de temperaturas:	-25 °C a +125 °C

Nota

Los insertos se adecuan tanto a conectores macho como hembra. Para realizar una conexión completa se necesita un componente-P y un componente-E. Componente P=giro a la izquierda (sentido antihorario), componente E=giro a la derecha (sentido horario)
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (31.12.2023)
©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16


Insertos 17 polos versión soldada PCB EPIC® SIGNAL M23


Referencia	Descripción del artículo	Insertos	Contactos incluídos	Configuración de contactos	Unidad / unid. embalaje
Insertos de 17 polos, parte P = giro a la izquierda (lado de enchufe en el sentido contrario a las agujas del reloj)					
44420160	Pieza en P	+ contactos macho versión soldada	17	17	5
44420161	Pieza en P	+ contactos hembra versión soldada	17	17	5
Insertos de 17 polos, parte E = giro a la derecha (lado de enchufe en el sentido de las agujas del reloj)					
44420162	Parte E	+ contactos macho versión soldada	17	17	5
44420163	Parte E	+ contactos hembra versión soldada	17	17	5


Última actualización (31.12.2023)
©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

Insertos 17 polos versión soldada PCB EPIC® SIGNAL M23









©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos