
EPIC® H-A 10

Insertos para conectores H-A hasta 400 V con conexión roscada de fácil instalación

El inserto estándar estrecho puede conectarse fácilmente con una clavija y utilizarse de forma universal para la transmisión de corriente y tensión, por ejemplo, en sistemas de control.

Info

Nueva rigidez dieléctrica más alta, 400 V en un espacio reducido
Para la transmisión de corriente y voltaje
Hecho en Alemania



- Ingeniería de planta
- Carril
- Energía eólica
- Ahorro en tiempo de instalación
- Ahorro de espacio
- Voltaje
- Variedad de certificados de aprobación

Beneficios

Nueva rigidez dieléctrica más alta, 400 V en un espacio reducido
Inserto conector pequeño para aplicación estándar

Última actualización (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10

Conexión roscada de fácil instalación para distintas secciones transversales, cabeza de tornillo PH1 adecuada para atornillador eléctrico
Para la transmisión de corriente y voltaje
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria y aparatos
Ingeniería de control
Industria transformación de plásticos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal:	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
Test de voltaje:	4 kV
Corriente nominal en A:	IEC: 16 A UL: 14 A CSA: 16 A
Grado de contaminación:	3
Inflamabilidad:	UL94 V-0
Resistencia de contacto:	1,5 - 4 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos:	10 + PE
Tipo de conexión:	Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm²
Longitud de pelado (mm):	8
Material:	Policarbonato PC
Ciclos de conexión:	500
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta +120 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Protección del hilo	Número de contactos operativos	Unidad / unid. embalaje
Conexión atornillada H-A 10					
10440100	H-A 10 SS	inserto (macho)	sí	1 - 10	5
10441100	H-A 10 BS	hembra	sí	1 - 10	5
10440000	H-A 10 SS	inserto (macho)	-	1 - 10	5
10441000	H-A 10 BS	hembra	-	1 - 10	5

Última actualización (22.02.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16