
EPIC® H-BE 16 conexión atornillada


Insertos estándares para un montaje fácil y sencillo


El inserto multifuncional con conexión roscada puede utilizarse en una gran diversidad de aplicaciones. Puede utilizarse, por ejemplo, en la industria del plástico.

Info

Atornillado para una instalación fácil
Versión atornillada, engarzada (crimpada), tipo cepo y Push-In combinables libremente
Hecho en Alemania







Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Carril

Robusto

Resistente a temperaturas

Beneficios

Insertos estándar con conexión atornillada, crimpada (engarzada), de cepo (resorte) o Push-In
La serie EPIC® H-BE es perfecta para aplicaciones que requieren una conexión fiable en trabajos con alta tensión
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Probado según UL para aplicación en armarios de distribución conforme a UL 508 / UL 2237

Última actualización (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 16 conexión atornillada

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria
Industria transformación de plásticos
Tecnología de luz y sonido
Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal:	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Test de voltaje:	6 kV
Corriente nominal en A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Grado de contaminación:	3
Inflamabilidad:	UL94 V-0
Resistencia de contacto:	< 2 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos:	16 + PE
Tipo de conexión:	Extremo atornillado: 0,5 - 2,5 mm²
Longitud de pelado (mm):	8
Material:	Policarbonato PC
Ciclos de conexión:	500
Certificaciones:	Control de producción certificado: VDE-REG. Nº.:B437 Probado según UL: Número de archivo de UL: E75770 y E483837
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BE 16 conexión atornillada

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Protección del hilo	Número de contactos operativos	Unidad / unid. embalaje
Extremos roscados H-BE 16					
10194000	EPIC® H-BE 16 SS	inserto (macho)	sí	1 -16	5
10195000	EPIC® H-BE 16 BS	hembra	sí	1 -16	5
10194100	EPIC® H-BE 16 SS	inserto (macho)	-	1 -16	5
10195100	EPIC® H-BE 16 BS	hembra	-	1 -16	5

Última actualización (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16