

## EPIC® H-BE 24 conexión por hembra

Insertos estándares para un montaje fácil y sencillo


El inserto de conector con terminal de tipo deslizante resulta idóneo para la tecnología de construcción de máquinas, es muy fiable y puede utilizarse con tensiones y corrientes más elevadas.

### Info

Inserto multifuncional para aplicaciones versátiles

Versión atornillada, engarzada (crimpada), tipo cepto y Push-In combinables libremente

También disponible en EPIC® H-BE 48



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Ahorro en tiempo de instalación



Robusto



Resistente a temperaturas

### Beneficios

Insertos estándar con conexión atornillada, crimpada (engarzada), de cepto (resorte) o Push-In

La serie EPIC® H-BE es perfecta para aplicaciones que requieren una conexión fiable en trabajos con alta tensión

### Ámbito de uso

Construcción de maquinaria

Tecnología de luz y sonido

Industria transformación de plásticos

Última actualización (14.05.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-BE 24 conexión por hembra

### Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal:	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Test de voltaje:	6 kV
Corriente nominal en A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Grado de contaminación:	3
Inflamabilidad:	UL94 V-2
Resistencia de contacto:	1,5 - 4 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos:	24 + PE
Tipo de conexión:	Extremo con bornes de resorte: 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Longitud de pelado (mm):	7
Ciclos de conexión:	100
Certificaciones:	Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



## EPIC® H-BE 24 conexión por hembra

Referencia	Article description	Tipo de contacto	Protección del hilo	Número de contactos operativos	Unidad de embalaje
Extremos con bornes de resorte H-BE 24					
10400300	EPIC® H-BE 24 SF	inserto (macho)	sí	1 - 24	5
10401300	EPIC® H-BE 24 BF	hembra	sí	1 - 24	5

Última actualización (14.05.2025)

©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16