

EPIC® H-BS 12

Insertos para alta tensión.



El inserto de conector para cargas de corriente de hasta 35 A tiene 12 contactos y una conexión roscada. Es apto para la construcción de máquinas e instalaciones, así como para la tecnología de construcción de máquinas.

Info

Inserto estándar para corrientes de hasta 35A

Aplicaciones ferroviarias

Hecho en Alemania



Ingeniería de planta



Robusto



Resistente a temperaturas

Beneficios

Alta intensidad para corrientes de hasta 35 A

Conexión atornillada de hasta secciones transversales de 6 mm²

Dos insertos H-BS 6, con diferente numeración de contacto, para una sola carcasa.

Probado según UL para aplicación en armarios de distribución conforme a UL 508 / UL 2237

Ámbito de uso

Ingeniería de planta

Construcción de maquinaria

Motores y movimiento

Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Última actualización (02.01.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BS 12

	Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales
Tensión nominal:	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V Conductor - conductor: 690 V
Test de voltaje:	6 kV
Corriente nominal en A:	IEC: 35 A UL: 35 A CSA: 35 A
Grado de contaminación:	3
Resistencia de contacto:	< 2 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos:	12 + PE
Tipo de conexión:	Conexión atornillada: 0,5 - 6 mm ²
Longitud de pelado (mm):	8
Ciclos de conexión:	100
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. N°.B437 Probado según UL: Número de archivo de UL: E75770 y E483837
Rango de temperaturas:	-40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C

Nota

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.



EPIC® H-BS 12

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Protección del hilo	Número de contactos operativos	Unidad / unid. embalaje
Extremos roscados H-BS 12					
10170600	H-BS 6 SS 7-12	inserto (macho)	sí	7 - 12	5
10171600	H-BS 6 BS 7-12	hembra	sí	7 - 12	5