

EPIC® MH Gigabit Modul

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

EPIC® MH Gigabit Modul

Info

Sistema modular de conector, compatible con el estándar del mercado

Módulo Gigabit para velocidades de datos Ethernet hasta 10Gbit/s, Cat.7



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Carril



Energía eólica

Beneficios

Módulo Gigabit, completamente apantallado, 4 pares de conductores, en combinación con cables de cobre de categoría 7 se obtiene una tasa de transmisión de, como máximo, 10 Gbit/s (conforme a IEEE 802.3an)

El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado

La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Ámbito de uso

Construcción de máquinas e instalaciones

Aplicaciones industria 4.0

Industria robótica

Energía renovable

Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH Gigabit Modul

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular
Tensión nominal:	50
Test de voltaje:	0,8 kV
Corriente nominal en A:	5
Grado de contaminación:	3
Inflamabilidad:	UL94 V-0
Número de contactos:	8
Material:	Poliamida PA Zinc fundido a presión
Ciclos de conexión:	500
Con aprobación VDE:	Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta + 125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

EPIC® MH Gigabit Modul

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Slots	Unidad / unid. embalaje
EPIC® MH Gigabit Kit				
44423291	EPIC® MHS Gigabit, kit pequeño, AWG 24 - 28, diámetro de cable 5-7 mm	inserto (macho)	1	1
44423292	EPIC® MHB Gigabit, kit pequeño, AWG 24 - 28, diámetro de cable 5-7 mm	hembra	1	1
44423326	EPIC® MHS Gigabit, kit mediano, AWG 22 - 26, diámetro de cable 7-10 mm	inserto (macho)	1	1
44423327	EPIC® MHB Gigabit, kit mediano, AWG 22 - 26, diámetro de cable 7-10 mm	hembra	1	1
EPIC® MH Gigabit cuerpo aislante				
44423276	EPIC® MHS Gigabit	inserto (macho)	1	10
44423277	EPIC® MHB Gigabit	hembra	1	10
EPIC® MH Gigabit cuerpo de contacto de metal				
44423278	EPIC® MHS Gigabit PIN	inserto (macho)	-	10
44423279	EPIC® MHS Gigabit PIN + GND	inserto (macho)	-	10
44423280	EPIC® MHB Gigabit PIN	hembra	-	10
44423281	EPIC® MHB Gigabit PIN + GND	hembra	-	10
EPIC® MH Gigabit sujeción para cables				
44423282	EPIC® MH Clamp 5 - 7 mm	-	-	10
44423283	EPIC® MH Clamp 7 - 10 mm	-	-	10
44423284	EPIC® MH Clamp 10 - 12 mm	-	-	10


Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH Gigabit Modul

Última actualización (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16