

Módulo EPIC® MC: Coax 3 polos

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

El módulo coaxial de tres polos es apto para la transmisión de señales de vídeo RGB en un único módulo. Combina más funciones en un solo conector y, por lo tanto, resulta más flexible.

Info

Transmisión de señales de vídeo RGB en un módulo



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Energía eólica

Beneficios

La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad

Montaje de conectores individuales, válido para distintas aplicaciones

Ámbito de uso

Ingeniería de planta

Tecnología de luz y sonido

Ingeniería de control

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)

Tensión nominal:

250 V

Grado de contaminación:

3

Última actualización (06.01.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Módulo EPIC® MC: Coax 3 polos

Resistencia de contacto:	< 2,7 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre dorado
Número de contactos:	3
Tipo de conexión:	Conexión soldada: div. cables coaxiales
Ciclos de conexión:	100
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Módulo EPIC® MC: Coax 3 polos

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Número de contactos operativos	Slots	Unidad / unid. embalaje
Módulo: 3 polos coaxial					
10399200	MCS 3 coaxial	inserto (macho)	3	1	10
10399300	MCB 3 coaxial	hembra	3	1	10