


Módulo EPIC® MC: HC1+PE

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.


El módulo de corriente de alta intensidad con conexión roscada y protección por puesta a tierra reforzada es apto para su uso en máquinas impresoras y sistemas de control.

Info


Módulo de alta potencia con conexión de tornillos y puesta a tierra con protección reforzada
Palanca para un desmontaje rápido del módulo



M



F



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Energía eólica

Beneficios

La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
Conexión de tornillo hasta 25 mm² para un montaje fácil sin herramientas especiales
Conductor protector por separado para mayor seguridad

Ámbito de uso

Ingeniería de planta
Maquinaria de impresión
Ingeniería de control

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Última actualización (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Módulo EPIC® MC: HC1+PE

Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)
Tensión nominal:	IEC: 1000 V UL: 600 V CSA: 600 V
Corriente nominal en A:	82 A
Grado de contaminación:	3
Resistencia de contacto:	< 2 mOhm
Contactos:	Aleación de cobre, chapado de plata de alta calidad
Número de contactos:	1 + PE
Tipo de conexión:	Atornillada: 10 - 25 mm ²
Longitud de pelado (mm):	15
Ciclos de conexión:	100
Con aprobación VDE:	Control de producción certificado: VDE-REG. N°.A870 Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	-40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos. Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Módulo EPIC® MC: HC1+PE

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Número de contactos operativos	Slots	Unidad / unid. embalaje
Módulo: alto voltaje 1 pin + PE					
10344600	MCS-HC 1+PE	inserto (macho)	1 + PE	2	5
10345600	MCB-HC 1+PE	hembra	1 + PE	2	5

Última actualización (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16