

Módulo Power: HHC1

El montaje mixto garantiza una gran flexibilidad. Para aplicaciones en la construcción de máquinas e instalaciones, para la robótica y la técnica de inserción.

El módulo de corriente de alta intensidad trabaja con intensidades de corriente elevadas para obtener una reserva de energía suficiente y es apto para su uso en robótica y sistemas de control.

Info

Corriente extremadamente alta para suficientes reservas de potencia

Palanca para un desmontaje rápido del módulo



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Energía eólica

Beneficios

Elevada intensidad de corriente

La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Ámbito de uso

Ingeniería de planta

Industria robótica

Ingeniería de control

Energía renovable

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)

Última actualización (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16

Módulo Power: HHC1

Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)
Tensión nominal:	IEC: 1000 V UL: 600 V CSA: 600 V
Test de voltaje:	8 kV
Corriente nominal en A:	320
Grado de contaminación:	3
Inflamabilidad:	UL94 V-0
Resistencia de contacto:	< 5 mOhm
Número de contactos:	1
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 25mm ² ... 95mm ²
Material:	PA
Ciclos de conexión:	500
Con aprobación VDE:	Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	de -40 °C a +125 °C

Nota

* Producto comercial, no producto Lapp

Debido a las secciones reducidas en los contactos de PE de los marcos, el contacto de PE tiene que protegerse adicionalmente contra cortocircuitos usando un circuito de protección que ofrezca un tiempo de interrupción suficientemente corto (<0,25s).

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Módulo Power: HHC1

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Slots	Unidad / unid. embalaje
Módulo Power: HHC1				
44424030	MCS HHC1	inserto (macho)	2	10
44424031	MCB HHC1	hembra	2	10

Módulo Power: HHC1

