

## EPIC® H-B 10 TBF-LB

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.

La carcasa metálica robusta y baja con una entrada de cable directa es idónea para su uso en la industria del plástico.

### Info

Palanca simple para una conexión y desconexión rápida y sencilla

Grado de protección UL50E probado



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Resistencia mecánica



Robusto



Impermeable

### Beneficios

La carcasa más pequeña con palanca de cierre simple y doble. La carcasa adecuada para cada tipo de aplicación

### Ámbito de uso

Ingeniería de planta

Tecnología de luz y sonido

Industria transformación de plásticos

### Características de producto

cubierta para adaptador, gama baja

Última actualización (26.02.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 10 TBF-LB

1 palanca simple  
Entrada de cable recta  
Modelos con / sin cuello

### Datos técnicos

|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales                   |
| Clasificación ETIM 6:  | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales                      |
| Material:              | Carcasa:<br>aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris<br>Palanca: acero revestido de cinc<br>Sellado: NBR |
| Grado de protección::  | IP 65 (cerrado)<br>NEMA 250, UL50E: 12 (cerrado)                                                                     |
| Con aprobación VDE:    | Control de producción certificado: VDE-REG. N°.:B437<br>Probado por UL:<br>Número de archivo de UL:E75770            |
| Rango de temperaturas: | -40°C a +100°C, temporalmente hasta +125°C                                                                           |

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

**EPIC® H-B 10 TBF-LB**

| Referencia                                                                  | Descripción del artículo | M  | PG | Cuello | Unidad / unid. embalaje |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----|--------|-------------------------|
| Carcasa H-B: cubierta de adaptador (entrada de cable recta, palanca simple) |                          |    |    |        |                         |
| 10046900                                                                    | H-B 10 TBF-LB 16         | -  | 16 | sí     | 10                      |
| 70042200                                                                    | H-B 10 TBF-LB 21         | -  | 21 | sí     | 10                      |
| 19046900                                                                    | H-B 10 TBF-LB M20        | 20 | -  | -      | 10                      |
| 79042200                                                                    | H-B 10 TBF-LB M25        | 25 | -  | -      | 10                      |