


SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU, aumento de tamaño de rosca, poliamida reforzada con fibra de vidrio, rosca PG, con superficie de soporte de llave inglesa



Ahorro de espacio

Beneficios

Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de mayor tamaño que los agujeros roscados ya existentes se monta con una llave inglesa

La superficie de apoyo para la llave de apriete evita arañazos en la superficie

Ámbito de uso

Maquinaria
Dispositivos
Carcasas

Composición de producto

Tuerca de conexión PG
Primera cifra: rosca exterior
Segunda cifra: rosca interior

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles:

RAL 7035 gris claro

Material:

Poliamida, fibra de vidrio reforzada

Rango de temperaturas:

desde -40 °C hasta +100 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

SKINDICHT® EKU

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Unidad / unid. embalaje
SKINDICHT® EKU		
52025200	EKU 7/9	100
51731000	EKU 9/11	100
51731010	EKU 11/13,5	100
51731020	EKU 13,5/16	100
51731030	EKU 16/21	50
51731040	EKU 21/29	25
52025210	EKU 29/36	25
52025220	EKU 36/42	25
52025230	EKU 42/48	25

Última actualización (21.12.2023)

©2023 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappspana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03.16