

## EPIC® H-B 10 TGH-RO

Carcasa modelo H-B. El estándar del sector.


La carcasa para conectores rectangulares cuenta con una entrada de cable directa y pernos de anclaje para una palanca simple. La carcasa es apta para su uso en la construcción de máquinas e instalaciones.

### Info

Bordes antideslizantes para una desconexión cómoda del conector

Más espacio interior para un cableado cómodo

Grado de protección UL50E probado



Componentes complementarios de automatización de Lapp



Ingeniería de planta



Resistencia mecánica



Robusto



Impermeable

### Beneficios

La carcasa más pequeña con palanca de cierre simple y doble. La carcasa adecuada para cada tipo de aplicación

### Ámbito de uso

Ingeniería de planta

Tecnología de luz y sonido

Industria transformación de plásticos

Última actualización (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://lappespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 10 TGH-RO

### Características de producto

Carcasa más alta  
Pernos para palanca simple  
Entrada de cable recta  
Modelos con / sin cuello

### Datos técnicos

|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clasificación ETIM 5:  | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>Descripción de clase ETIM 5.0: carcasa para conectores industriales                   |
| Clasificación ETIM 6:  | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: carcasa para conectores industriales                      |
| Material:              | Carcasa:<br>aleación de aluminio con recubrimiento en polvo gris<br>Palanca: acero revestido de cinc<br>Sellado: NBR |
| Grado de protección::  | IP 65 (cerrado)<br>NEMA 250, UL50E: 12 (cerrado)                                                                     |
| Con aprobación VDE:    | Control de producción certificado: VDE-REG. N°.:B437<br>Probado por UL:<br>Número de archivo de UL:E75770            |
| Rango de temperaturas: | -40 °C a +100 °C, temporalmente hasta +125 °C                                                                        |

### Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.  
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

## EPIC® H-B 10 TGH-RO

| Referencia                                                                                          | Descripción del artículo | M  | PG | Cuello | Unidad / unid. embalaje |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|----|--------|-------------------------|
| Carcasa H-B: cubierta (entrada de cable recta, pernos de anclaje para palanca simple, mayor altura) |                          |    |    |        |                         |
| 70044200                                                                                            | H-B 10 TGH-RO 21         | -  | 21 | sí     | 10                      |
| 70044400                                                                                            | H-B 10 TGH-RO 29         | -  | 29 | sí     | 10                      |
| 79044200                                                                                            | H-B 10 TGH-RO M25        | 25 | -  | -      | 10                      |
| 79044400                                                                                            | H-B 10 TGH-RO M32        | 32 | -  | -      | 10                      |